
2.750 (69.8 mm)
1.375 (34.9 mm)
0.255 (6.4 mm)
4.500 (114.3 mm)
3.812 (96.8 mm)
2.630 (66.8 mm)
1.315 (33.4 mm)
1.906 (48.4 mm)
2.250 (57.1 mm)
0.655 (16.6 mm)
1.310 (33.2 mm)