

# C ONTRASTE

**RECESSED LIGHTING**  
**LUMINAIRES ENCASTRÉS**



TRIM FINISHES  
COULEURS DE GARNITURES

-01



White / Blanc

-02



Black / Noir

-03



Gold Plated 24K /  
Plaqué or 24K

-04



Chrome / Chrome

-04BR



Brushed Chrome /  
Chrome brossé

-05



Architectural Bronze /  
Bronze architectural

-06



Antique Copper /  
Cuivre antique

-11



Matte White /  
Blanc mat

-12BR



Brushed Nickel /  
Nickel brossé

-13



Satin Nickel /  
Nickel satiné

-15



Metallic Grey /  
Gris métallique

-17



Antique Nickel /  
Nickel antique

-22



Matte Black /  
Noir mat

Trim and reflectors finish offer varies according to product ranges.  
L'offre des couleurs de garnitures et de réflecteurs varient selon les gammes de produit.

REFLECTORS  
RÉFLECTEURS

SPECULAR / SPÉCULAIRE

CL



Anodized aluminum /  
Aluminium anodisé

CL



Clear / Clair

BK



Black / Noir

PAINTED / PEINT

-01



White / Blanc

-02



Black / Noir

-11



Matte White /  
Blanc mat

-22





























Matte Black /  
Noir mat





AN



Anodized /  
Anodisé

		ARDITO
		CONCERTO
		MODUL-AIM
		MULTI-AIM
		HEXALED / HEXADEL
		INTERMEZZO
		ECO <sup>2</sup> LED / ECO <sup>2</sup> DEL
		EVOLUTION
		CLASSIC / CLASSIQUE
		PROFILUX
		PRILUX
		MINILUX
		PRIORI

## SOURCES

	LED Source / Source DEL
	LED Lamp / Lampe à DEL
	MR16 and PAR30 Lamps / Lampes MR16 et PAR30
	MR16, GU10 and PAR20 Lamps / Lampes MR16, GU10 et PAR20

# Ardito

HIGH-PERFORMANCE LED RECESSED LUMINAIRES  
 ENCASTRÉS À DEL ULTRA-PERFORMANTS

2-1/2"

A2RFR



A2RFR-TR



A2RAR



A2SFR



A2SFR-TR



A2SAR



A2RSF



A2SSF



3-1/2"

A3RFR



A3RFR-TR



A3SFR



A3SFR-TR



A3RFD



A3RFD-TR



A3RAF



A3RAF-TR



A3RAR



A3RAR-TR



A3SAR



A3SAR-TR



A3RSF




A3RSF-TR




A3SSF





4"



**CONTRASTE**

# Concerto

PERFORMANCE LED RECESSED LUMINAIRES  
ENCASTRÉS À DEL PERFORMANTS

3-1/2"


LD3A



LD3B



LD3C



LD3D



LD3E



LD3E  
(Spot Beam / Faisceau étroit)



LD3F



LD3F  
(Spot Beam / Faisceau étroit)



LD3G



LD3H



LD3I



4"

LD2A



LD2B



LD2C



LD2D



LD2E



LD2F



LD2J



LD2K



# MODUL-AIM

PERFORMANCE LED MODULAR UNIT  
UNITÉ MODULAIRE À DEL PERFORMANT

MODUL-AIM

NEW CONSTRUCTION / NOUVELLE CONSTRUCTION

NWMOD1



NWMOD2



NWMOD3



NWMODL




NWMODS



INSULATED CEILING / PLAFOND ISOLÉ

ISMOD1



ISMOD2



CONTRASTE

# MODUL-AIM

REMODELER / RÉNOVATEUR

REMOD1



REMOD2



REMOD3



REMODL



REMODS



MODULAR BASE UNIT / MODULAIRE

MOD1



## Modular base unit (Patent Pending)

A true Modular design that lets you configure your luminaire in any shape: linear, L, cross, staggered, square and even more by simply assembling the number of units you need to create the desired shape.

## Unité de base modulaire (Brevet en instance)

Un vrai concept modulaire qui vous permet de bâtir votre luminaire en forme linéaire, en L, en croix, en étage, en forme carrée et même plus facilement et simplement, en réunissant le nombre d'unités requises pour obtenir la forme désirée.



# MODUL-AIM

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


MODUL-AIM

## TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE

-11 Matte White / Blanc mat

-15 Metallic Grey / Gris métallique

-22 Matte Black / Noir mat




## MASKS / MASQUES

-11 Matte White /  
Blanc mat


-22 Matte Black /  
Noir mat



## FLANGELESS / SANS BORDURE



## NEW CONSTRUCTION INSTALLATION KIT / ENSEMBLE D'INSTALLATION NOUVELLE CONSTRUCTION



## REMODELER INSTALLATION KIT / ENSEMBLE D'INSTALLATION RÉNOVATEUR



## SUSPENSION INSTALLATION KIT / ENSEMBLE D'INSTALLATION EN SUSPENSION



CONTRASTE

# MULTI-AIM

HEAD BI-DIRECTIONAL MR16 OR PAR30 LUMINAIRES  
LUMINAIRES MR16 OU PAR30 À TÊTES D'ÉCLAIRAGE  
BIDIRECTIONNELLES

## MR16

**NWMA1MRE1** (1 head / 1 tête)



**NWMA2MRE1** (2 heads / 2 têtes)



**NWMA3MRE1** (3 heads / 3 têtes)



**NWMA4MRE1** (4 heads / 4 têtes)



## PAR30

**NWMA1PAR30** (1 head / 1 tête) **NWMA2PAR30** (2 heads / 2 têtes)



**NWMA3PAR30** (3 heads / 3 têtes)



**NWMA4PAR30** (4 heads / 4 têtes)



# MULTI-AIM

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

MULTI-AIM

## TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE



-11 Matte White /  
Blanc mat



-15 Metallic Grey /  
Gris métallique



-22 Matte Black /  
Noir mat

Multi-Aim Trim / Garniture Multi-Aim

MARx-MR16-xx-xx, MARx-PAR30-xx



Flangeless installation / Pour installation sans bordure  
Multi-Aim Mesh Plate / Plaque de grillage Multi-Aim

MARx-MR16-SF  
MARx-PAR30-SF



# HEXALED/HEXADEL

VERY HIGH POWER UNIT / UNITÉ DE PUISSANCE TRÈS ÉLEVÉE

6"

HEXDL-01



HEXDL-02



HEXDL-11



HEXDL-15



HEXALED / HEXADEL

CONTRASTE

# intermezzo

VERY LOW PROFILE TRIM WITH PINHOLE APERTURE  
GARNITURE ULTRA-MINCE EN RETRAIT À OUVERTURE RÉDUITE

4"

INT20PA/PR



INT21PA/PR



## ECO<sup>2</sup>LED ECO<sup>2</sup>DEL

PERFORMANCE LED RECESSED LUMINAIRES  
ENCASTRÉS À DEL PERFORMANTS

3-1/2"

ECO2L3A-01



ECO2L3B-01



ECO2L3C-04BR



ECO2L3D-04BRAN



ECO2L3D-0101



ECO2L3D-1111



4"

ECO2L2A-12BR



ECO2L2B-02



ECO2L2C-04BR



ECO2L2D-04BRAN



ECO2L2D-0101



ECO2L2D-1111



- ECO2ISL200P and ECO2ISL300P housings are approved for direct contact with polyurethane.
- Les boîtiers ECO2ISL200P et ECO2ISL300P sont homologués pour contact direct avec polyuréthane.

RANGE WITH A WIDE CHOICE OF TRIMS  
GAMME OFFRANT UN VASTE CHOIX DE GARNITURES

- Approved for installation in insulated ceilings in direct contact with insulating material (except polyurethane)
- Below-ceiling accessible
- No light leakage
- **GU10 LED** 9.8W MAX
- **PAR20 LED** 10W MAX
- 120 Volts
- cULus certified E343977 for damp locations; wet with shower trim only
- Air Tight certified ASTM E283
- **PAR16 LED** 8W MAX
- **MR16 LED** 11.5W MAX

All trims bearing an **ELED** are compatible with this housing series.

If a dimmer is used with an LED lamp, please consult regularly the lamp manufacturer's compatibility list.



- Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane)
- Accessible sous le plafond
- Aucune fuite de lumière
- **GU10 DEL** 9,8W MAX
- **PAR20 DEL** 10W MAX
- 120 Volts
- Homologué cULus E343977 pour endroits humides; endroits mouillés avec garniture de douche seulement
- Homologué étanche à l'air ASTM E283
- **PAR16 DEL** 8W MAX
- **MR16 DEL** 11,5W MAX

Les garnitures affichant **ELED** sont disponibles avec cette série de boîtiers.

Si vous désirez utiliser la gradation, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.

# Evolution

HOUSINGS / BOÎTIERS

3-1/2"

IT3000T-LED  
GU10-LED / DEL



NW3000T-LED  
GU10-LED / DEL



IT3000CT-LED  
GU10-LED / DEL



NW3000CT-LED  
GU10-LED / DEL



IT3000E-LED  
MR16-LED / DEL



NW3000E-LED  
MR16-LED / DEL



IT3000CE-LED  
MR16-LED / DEL



NW3000CE-LED  
MR16-LED / DEL



CA3000-LED  
PAR16-LED / DEL



NW3000CA-LED  
PAR16-LED / DEL



**IT2000T-LED  
GU10-LED / DEL**



**NW2000T-LED  
GU10-LED / DEL**



**IT2000CT-LED  
GU10-LED / DEL**



**NW2000CT-LED  
GU10-LED / DEL**



**IT2000E-LED  
MR16-LED / DEL**



**NW2000E-LED  
MR16-LED / DEL**



**IT2000CE-LED  
MR16-LED / DEL**



**NW2000CE-LED  
MR16-LED / DEL**



**CA2000-LED  
PAR16-LED / DEL  
PAR20-LED / DEL**



**NW2000CA-LED  
PAR16-LED / DEL  
PAR20-LED / DEL**



# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

RANGE WITH A WIDE CHOICE OF TRIMS

GAMME OFFRANT UN VASTE CHOIX DE GARNITURES

2-1/2"

T5000  
MR11



T5200  
MR11



T5250  
MR11



T5300  
MR11



MR16  
GU10  
PAR20

3"

S4151  
MR16



S4450  
MR16



T4000  
MR16



T4125  
MR16



T4145  
MR16



T4200  
MR16



T4300  
MR16



T4450  
MR16



T4650  
MR16





# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

**ELED** = Compatible with the Evolution LED housings.  
See trim specification sheet for compatible  
LED lamps on our Website at [www.contrastlighting.com](http://www.contrastlighting.com).

Compatible avec les boîtiers Evolution DEL  
Voir la fiche technique de la garniture pour les lampes DEL  
compatibles sur notre site Web : [www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr).

3-1/2"

**A3600  
PAR20**



**A3700  
PAR20**



**B3600  
PAR20**



**R3151  
ELED, MR16  
GU10, CMH**



**R3151K  
ELED, MR16  
GU10**



**R3151W  
ELED, MR16  
GU10**



**R3151WK  
ELED, MR16  
GU10**



**R3152  
ELED, MR16  
GU10**



**R3171  
ELED, MR16**



**R3450D  
ELED, MR16**



**R3470  
ELED, MR16  
CMH**



**R3652  
ELED, MR16  
GU10**



**S3145  
ELED, MR16  
GU10**



**S3151  
ELED, MR16  
GU10**



**S3400  
ELED, MR16  
GU10**



**S3450  
ELED, MR16  
GU10**



**S3450D  
ELED, MR16  
GU10**



**T3000  
ELED, MR16  
GU10**



**T3100  
ELED, MR16  
GU10**



**T3125  
ELED, MR16  
GU10, CMH**



CLASSIC / CLASSIQUE



CONTRASTE

# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

**T3145**  
ELED, MR16  
GU10, CMH



**T3145D**  
ELED, MR16  
GU10



**T3145DG**  
ELED, MR16  
CMH



**T3145W**  
ELED, MR16  
GU10



**T3152**  
ELED, MR16  
GU10



**T3165**  
ELED, MR16  
GU10, CMH



MR16  
GU10  
PAR20  
CMH



**T3185**  
ELED, MR16  
GU10



**T3200**  
ELED, MR16  
GU10



**T3250**  
ELED, MR16  
GU10, CMH



**T3250DG**  
ELED, MR16  
GU10 LED/DEL, CMH



**T3260**  
ELED, MR16  
GU10



**T3300**  
ELED, MR16  
GU10



**T3400**  
ELED, MR16  
GU10



**T3400D**  
ELED, MR16  
GU10 LED/DEL



**T3450**  
ELED, MR16  
GU10, CMH



**T3450D**  
ELED, MR16  
GU10 LED/DEL



**T3450K**  
ELED, MR16  
GU10



**T3450W**  
ELED, MR16  
GU10



**T3450WK**  
ELED, MR16  
GU10



**T3650**  
ELED, MR16  
GU10, CMH



**T3652**  
ELED, MR16  
GU10 LED/DEL



**T3850**  
ELED, MR16  
GU10



# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

4"

CLASSIC / CLASSIQUE

**A2000  
ELED, PAR20  
CMH**



**A2000V  
ELED, PAR20  
CFL/AFC**



**A2000VL  
ELED, PAR20  
CFL/AFC**



**A2020  
PAR20**



**A2100  
ELED, PAR20  
CMH**



**A2120  
PAR20**



**A2400S  
ELED, PAR20  
CFL/AFC**



**A2450S  
ELED, PAR20  
CFL/AFC**



**A2450VT  
ELED, PAR20**



**D2000  
ELED, PAR20  
CMH**



**D2100  
ELED, PAR20**



**F2020  
CFL/AFC**



**F2100VT  
CFL/AFC**



**F2120  
CFL/AFC**



**F2450VT  
CFL/AFC**



**R2000  
ELED, MR16  
GU10**



**R2000DG  
ELED, MR16**



**R2000V  
ELED, MR16,  
GU10**



**R2020  
ELED, MR16**



**R2051  
ELED, MR16**



**R2100  
ELED, MR16**



**R2100DG  
MR16**



**R2100VT  
ELED, MR16**



**R2120  
ELED, MR16**



MR16  
PAR20  
CMH  
CFL/AFC



CONTRASTE

# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

R2450VT  
ELED, MR16



S2000  
ELED, MR16



S2000R  
ELED, MR16



S2100  
ELED, MR16



S2100R  
ELED, MR16



T2000  
ELED, MR16  
GU10



MR16  
GU10  
PAR30  
CFL/AFC



4-3/8"

B2675  
PAR30  
CFL/AFC



FB2675  
CFL/AFC



FC2675  
CFL/AFC



4-1/4"

T7024  
MR16



T7025  
MR16



T7124  
MR16



# CLASSIC / CLASSIQUE COLLECTION

6"

FR6HO  
CFL/AFC



FR6HOLA  
CFL/AFC



FR6HOLB  
CFL/AFC



FR6HOW90  
CFL/AFC



FR6HOW120  
CFL/AFC



FR6VO  
CFL/AFC



FR6VOG  
CFL/AFC



FR6VOLA  
CFL/AFC



FR6VOLB  
CFL/AFC



FR6VOW90  
CFL/AFC



FR6VOW90D  
CFL/AFC



FR6VOW120  
CFL/AFC



CLASSIC / CLASSIQUE



CFL/  
AFC

CONTRASTE



# Profilux



COMPLETE UNIT: ULTRA-THIN RECESSED WITH DRIVER AND JUNCTION BOX  
UNITÉ COMPLÈTE : GARNITURE DEL ULTRA-MINCE INCLUANT LA BOÎTE DE JONCTION ET SON PILOTE

PROFILUX

PROG

Ultra-thin Adjustable LED Trim. For Damp Location  
Garniture orientable DEL ultra-mince  
Convient aux endroits humides



4"



6"



PROG

Indirect Lighting Ultra-thin LED Trim. For Dry Location  
Garniture DEL ultra-mince à éclairage indirect  
Convient aux endroits secs



PROC40



PROC41

4"



PROC60



PROC61

6"

PROF

Ultra-thin LED Downlight Trim. For Wet Location  
Garniture fixe DEL ultra-mince  
Convient aux endroits mouillés



PROF40



PROF41

4"



PROF60



PROF61

6"

CONTRASTE

# Prilux

ÉTANCHE À L'AIR  
AIR TIGHT



PRILUX

COMPLETE UNIT: IC Air Tight Remodeler or Non-IC  
New Construction Housing, Trim and LED lamp

UNITÉ COMPLÈTE : Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air ou  
Boîtier nouvelle construction Non IC, garniture et lampe à DEL

4"

PRIR16-Gxx  
PRIN16-Gxx  
PAR16 LED / DEL



PRIR16-BxxB  
PRIN16-BxxB  
PAR16 LED / DEL



PRIR20-Gxx-72  
PRIN20-Gxx-72  
PAR20 LED / DEL



PRIR20-BxxB-72  
PRIN20-BxxB-72  
PAR20 LED / DEL



PRIR20-BxxW-72  
PRIN20-BxxW-72  
PAR20 LED / DEL



PRIR20-Sxx-72  
PRIN20-Sxx-72  
PAR16 LED / DEL  
PAR20 LED / DEL



Contain a  
Energy star  
approved lamp



CONTRACTOR PACK / EMBALLAGES ENTREPRENEURS

**PRILUX IC Airtight Remodeler**  
(1 box / boîte)



**CPK-PRIR20-G01/G13/B01B/B01W/S01/S13**

4" IC Air tight Remodeler Housing / 8W PAR20 LED, 3,000K

4 po Boîtiers rénovateurs isolés étanche à l'air / PAR20 DEL 8W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-PRIR16-G01/G13/B01B**

4" IC Air tight Remodeler Housing / 7W PAR16 LED, 3,000K

4 po Boîtiers rénovateurs isolés étanche à l'air / PAR16 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**PRILUX NON-IC New Construction and IC Type Box**  
(2 boxes / boîtes)



**CPK-PRIN20-G01/G13/S01/S13**

4" for NON-IC New Construction Housing / 8W LED PAR20, 3,000K

4 po Boîtiers nouvelles constructions NON-IC / PAR20 DEL 8W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-PRIN16-G01/G13**

4" for NON-IC New Construction Housing / 7W LED PAR16, 3,000K

4 po Boîtiers nouvelles constructions NON-IC / PAR16 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-PRIR20-G01/G13**

4" for Insulated Ceilings (IC Type Box) / 8W LED PAR20, 3,000K

4 po Boîte type IC pour les plafonds isolés étanche à l'air / PAR20 DEL 8W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-PRIR16-G01/G13**

4" for Insulated Ceilings (IC Type Box) / 7W LED PAR16, 3,000K

4 po Boîte type IC pour les plafonds isolés étanche à l'air / PAR16 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6



# Minilux

ÉTANCHE À L'AIR  
AIR TIGHT



COMPLETE UNIT: IC Air Tight Remodeler or Non-IC New Construction Housing, Trim and LED lamp  
UNITÉ COMPLÈTE : Boîtier rénovateur isolé étanche à l'air ou Boîtier nouvelle construction Non IC, garniture et lampe à DEL

## 3-1/2"

MIR16-Gxx  
MIN16-Gxx  
GU10 LED / DEL  
PAR16 LED / DEL



MIR10-Gxx-72  
MIN10-Gxx-72  
GU10 LED / DEL  
PAR16 LED / DEL



MIR10-R01AN-72  
MIN10-R01AN-72  
GU10 LED / DEL  
PAR16 LED / DEL



MIR10-Qxx-72  
MIN10-Qxx-72  
GU10 LED / DEL  
PAR16 LED / DEL



MIR10-Sxx-72  
MIN10-Sxx-72  
GU10 LED / DEL  
PAR16 LED / DEL



Contain a  
Energy star  
approved lamp



### CONTRACTOR PACK / EMBALLAGES ENTREPRENEURS

**MINILUX IC Airtight Remodeler**  
(1 box / boîte)



**CPK-MIR10-G01/G13/R01AN/R13AN**

3-1/2" IC Air tight Remodeler Housing / 7W GU10 LED, 3,000K

3-1/2 po Boîtiers rénovateurs isolés étanche à l'air

PAR16 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-MIR16-G01/G13**

3-1/2" IC Air tight Remodeler Housing / 7W PAR16 LED, 3,000K

3-1/2 po Boîtiers rénovateurs isolés étanche à l'air

PAR16 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**MINILUX NON-IC New Construction IC Type Box**  
(2 boxes / boîtes)



**CPK-MIN10-G01/G13**

3-1/2" for NON-IC New Construction Housing / 7W GU10 LED, 3,000K

3-1/2 po Boîtiers nouvelles constructions NON-IC / GU10 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 6 / Unités complètes par emballage : 6

**CPK-MII10-G01/G13**

3-1/2" for Insulated Ceilings (IC Type Box) / 7W GU10 LED, 3,000K

3-1/2 po Boîte type IC pour les plafonds isolés étanche à l'air

GU10 DEL 7W, 3 000K

Complete Units per pack: 4 / Unités complètes par emballage : 4

## CONTRASTE

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL COLLECTION  
 COLLECTION COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE

3-1/2"

X3501-13  
 MR16, GU10



X3501-01/-11  
 MR16, GU10



X3502-13  
 MR16, GU10



X3502-01/-11  
 MR16, GU10



X3503-13  
 MR16, GU10



X3503-01/-11  
 MR16, GU10



X3504-13  
 MR16, GU10



X3504-01/-11  
 MR16, GU10



X3505-13  
 MR16, GU10



X3505-01/-11  
 MR16, GU10



X3507-13  
 MR16, GU10



X3507-01/-11  
 MR16, GU10



X3508-13  
 MR16, GU10



X3508-01/-11  
 MR16, GU10



4"

X4001-13  
 MR16, GU10



X4001-01/-11  
 MR16, GU10



X4003-01  
 MR16, GU10



X4006-01  
 MR16, GU10



X4010-01  
 MR16, GU10



X4012-01  
 MR16



X4012-13  
 MR16



4"

X4004-13  
PAR20



X4004-01/-11  
PAR20



X4005-13  
PAR20



X4005-01/-11  
PAR20



X4007-01  
PAR20



X4008-01  
PAR20



X4009-13  
PAR20



X4009-01/-11  
PAR20



X4011-01  
PAR20



PAR20



# C ONTRASTE

## **Corporate Headquarters**

Contrast Lighting  
1009, rue du Parc-Industriel  
Lévis, Québec  
G6Z 1C5 Canada

[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)  
[www.contrastlighting.com](http://www.contrastlighting.com)

**T:** 418 839-4624 • 1 888 839-4624  
**F:** 418 839-7057 • 1 877 839-7057

Contrast Lighting reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.

© 2017 Contrast Lighting Inc. All rights reserved. Printed in Canada

## **Siège social**

Éclairage Contraste  
1009, rue du Parc-Industriel  
Lévis, Québec  
G6Z 1C5 Canada

[info@contrastlighting.com](mailto:info@contrastlighting.com)  
[www.eclairagecontraste.com/fr](http://www.eclairagecontraste.com/fr)

**T:** 418 839-4624 • 1 888 839-4624  
**F:** 418 839-7057 • 1 877 839-7057

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

© 2017 Éclairage Contraste Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada

01-2017