

**Hobson 3 Light Island****F3017/3, F3019/3, F3021/3****1.2****FEISS®**

EST. 1955

**Chandelier****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Determine the wanted height of the fixture with the provided stems and assemble them by screwing them together. Then secure the stems to the canopy with the provided washers and hex nuts in the order shown.
- 7** Feed the cord through the stem, canopy, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 8** Screw both stems to the top of the socket assembly
- 9** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 10** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 11** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 12** Neatly place all the wires into the junction box and/or canopy, place the canopy onto the mounting plate, and secure it in place by using the canopy screws.
- 13** If necessary, place the shade ring onto the shade so that it rests as shown, then place the shade onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket. Repeat for remaining shades.
- 14** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

## MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.




- 1 Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Marquez les emplacements des trous d'ancres sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 3 Percer des trous de taille appropriée sur les emplacements marqués et installer les ancres.
- 4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5 Visser les vis d'ancres dans les ancres.
- 6 Déterminez la hauteur utile de le luminaire avec le fourni tiges et les assembler en les vissant ensemble. Ensuite, fixez les tiges à la dais avec les rondelles fournies et les écrous hexagonaux dans l'ordre indiqué.
- 7 Faites passer le cordon à travers la tige, la dais, et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon laissant assez de faire des connexions électriques.
- 8 Vissez les deux tiges au sommet de l'ensemble de douille.
- 9 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 10 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) sur le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 11 Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 12 Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction et / ou dais, placer la dais sur la plaque de montage et le fixer en place en utilisant les vis de la dais.
- 13 Si nécessaire, placer la anneau de l'abat-jour sur l'abat-jour de sorte qu'il repose comme indiqué, puis placez l'abat-jour sur le douille et le fixer en vissant l'écrou de collier sur la douille. Répétez l'opération pour l'abat-jours restants.
- 14 Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour obtenir des informations Max Puissance.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



- 1 Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2 Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3 Perforar agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados e instalar los anclajes.
- 4 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 5 Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6 Determine la altura deseada de la lámpara con el proporcionado tallos y ensamblarlos atornillando juntas. A continuación, fije los tallos a el dosel con las arandelas suministrados y las tuercas hexagonales en el orden indicado.
- 7 Pase el cordón por el tallo, dosel, y fuera de la caja de junctura. Recorte el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 8 Atornille ambos tallos a la parte superior de la ensamblaje de enchufe.
- 9 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 10 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 11 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 12 Colocar ordenadamente todos los cables en la caja de junctura y / o dosel, coloque la cubierta sobre la placa de montaje, y seguro en su lugar mediante el uso de los tornillos del dosel.
- 13 Si es necesario, coloque el anillo de la pantalla sobre la pantalla para que se apoye como se muestra, a continuación, coloque la pantalla en el enchufe y fijarla en su lugar enroscando la tuerca en el enchufe. Repita para las pantallas restantes.
- 14 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company