

Corsicana 3 Light Chandelier

3125003 1.0



Sea Gull Lighting
Chandelier®

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE


Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°c Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.


Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture




Installer le Luminaire

IA



- 1** Déterminez la hauteur désirée ou chercher de luminaire avec la condition tiges et / ou de la chaîne et de les assembler en les vissant ensemble. Toutes les pièces peuvent être utilisés seuls ou utilisés en combinaison.
- 2** Nourrir les fils de luminaire à travers l'ensemble de la tige et visser l'ensemble de la tige à l'ensemble de douille.
- 3** Dévisser l'écrou de collier le collier de vis et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 4** Nourrir les fils de luminaire à travers l'attache fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble tige / chaîne.
- 5** Aligner et fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 6** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 9** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur le plafond, et fixez-le en place par vissage de l'écrou de collier serré sur le vis de collier.
- 10** Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette dans la douille pour Max Puissance information.
- 11** Installez la chaîne de panneaux en les accrochant sur l'ensemble de douille.

Instale la Lámpara



- 1** Determine la altura deseada o buscar de la lámpara con el y / o de la cadena proporcionado tallos y ensamblarlos atornillando juntos. Todas las piezas se pueden usar solos o se utilizan en combinación.
- 2** Pase los cables del aparato a través del conjunto de vástago y tornillo del conjunto del vástago a la asamblea de enchufe.
- 3** Aflojar la tuerca del collar enroscable y colocarlo en el tallo / cadena seguido por el dosel.
- 4** Pase los cables de la lámpara a través de la boquilla roscada y atornille la asamblea de la placa de montaje sobre el conjunto de vástago / cadena.
- 5** Alinee y asegure la placa de montaje a la caja de junctura.
- 6** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de línea eléctrica neutra con tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o suave) al cable de línea eléctrica caliente con tuerca para cable.
- 9** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel en el techo, y asegurarlo en su lugar enroscando la tuerca firmemente en el collar enroscable.
- 10** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de Max Información Potencia.
- 11** Instale la cadena de paneles enganchando ellos en la asamblea de enchufe.