

# Jourdanton 3 Light Drum Pendant

6515503 1.0



**Sea Gull Lighting**  
Pendant

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE


Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°c Min.



## NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

# 1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

### Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


### Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


# Install the Fixture



- 1** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided stems and/or chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 2** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label in the socket for Max Wattage Information.
- 3** Install a hex nut to one end of the threaded pipe and screw that end to the bottom of the socket assembly.
- 4** Place the decorative frame over the shade, feed the fixture wires through the stems/chain and screw the assembly to the socket/shade assembly. **NOTE: Hooks on frame must be right-side up.**
- 5** Place the diffuser, rubber washer, and steel washer (in that order) onto the threaded pipe located below the socket assembly, and secure them in place using the hex nut.
- 6** Place the cup onto the threaded pipe and secure it in place with the finial.
- 7** Unscrew the collar nut off the screw collar and place it onto the stem/chain followed by the canopy.
- 8** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the mounting plate assembly onto the stem/chain assembly.
- 9** Align and secure the mounting plate to the junction box.
- 10** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 11** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 12** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 13** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.


# Installer le Luminaire

IA



- 1** Déterminez la hauteur désirée ou cherchez de l'appareil avec la condition tiges et / ou de la chaîne et de les assembler en les vissant ensemble. Toutes les pièces peuvent être utilisées seuls ou utilisés en combinaison.
- 2** Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette dans la douille pour Max Puissance information.
- 3** Installez un écrou hexagonal à une extrémité du tuyau fileté et visser cette fin au bas de l'ensemble de douille.
- 4** Placez le cadre décoratif sur l'abat-jour, nourrir les fils du luminaire à travers les tiges / chaîne et visser l'ensemble à l'ensemble douille / l'abat-jour. **REMARQUE: Les crochets sur le cadre doit être le bon sens.**
- 5** Placez le diffuseur, la rondelle de gomme, et la rondelle d'acier (dans cet ordre) sur le tuyau fileté situé ci-dessous l'ensemble douille et fixer en place à l'aide de l'écrou hexagonal.
- 6** Placez la coupe sur le tuyau fileté et fixez-le en place avec le fleuron.
- 7** Dévisser l'écrou de collier de vis de collier et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 8** Nourrir les fils de luminaire à travers le attaché fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble tige / chaîne.
- 9** Aligner et fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 10** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 11** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 12** Connectez le fil noir de luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 13** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur le plafond, et fixez-le en place par vissage de l'écrou de collier serré sur le vis de collier.

# Instale la Lámpara



- 1** Determine la altura deseada o busque la fijación con el y / o de la cadena proporcionado tallos y ensamblarlos atornillando juntos. Todas las piezas se pueden usar solos o se utilizan en combinación.
- 2** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe para Información de Max Potencia.
- 3** Instalar una tuerca hex a un extremo del tubo roscado y atornille ese extremo a la parte inferior del asamblea de enchufe.
- 4** Coloque el marco decorativo sobre la pantalla, alimente a los cables de la lámpara a través de los tallos / cadena y atornille a la asamblea a la asamblea enchufe / pantalla. **NOTA: Los ganchos en marco deben estar del lado derecho hacia arriba.**
- 5** Coloque el difusor, la arandela de goma y arandela de acero (en ese orden) en el tubo roscado situado debajo del asamblea de enchufe, y fíjarlos en su lugar con la tuerca hexagonal.
- 6** Coloque la copa en el tubo roscado y seguro en su lugar con el finial.
- 7** Aflojar la tuerca de collar del collar enroscable y colocarlo en el tallo / cadena seguido por el dosel.
- 8** Pase los cables de la lámpara a través del conector roscado y atornille asamblea de la placa de montaje sobre la asamblea de tallo / cadena.
- 9** Alinee y asegure la placa de montaje a la caja de junctura.
- 10** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 11** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de línea eléctrica neutra con tuerca para cable.
- 12** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o suave) al cable de línea eléctrica caliente con tuerca para cable.
- 13** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel en el techo, y asegúralo en su lugar enroscando la tuerca firmemente en el collar enroscable.