

Standish 3 and 5 Light Chandelier

F3001/3, F3002/5 1.2

FEISS®

EST. 1955

Chandelier

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Install the fixture arms to the fixture and secure them using the cap screws, then screw the cover to the top of the fixture.
- 2** Place the shade over the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket using the shade tool. Repeat for all shades.
- 3** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Installez les bras de fixation sur le luminaire et les fixer à l'aide des vis capuchon, puis visser le couvercle sur le dessus de le luminaire.
- 2** Placez l'abat-jour sur le douille et le fixer en vissant l'écrou de collier sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour. Répétez l'opération pour toutes l'abat-jours.
- 3** Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe pour obtenir des informations Max Puissance.
- 4** Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur boîte de sortie de la maison.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1** Instale los brazos accesorios para la fijación y asegurarlos utilizando los tornillos de cabeza, luego el tornillo de la cubierta de la parte superior del aparato.
- 2** Coloque la pantalla sobre el enchufe y fijarla en su lugar enroscando la tuerca en el enchufe con la herramienta de la pantalla. Repita para todas las pantallas.
- 3** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 4** Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de salida de casa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company