

# Transformer Quick Selector Guide



## General Purpose Single Phase, 60 Hz

| Type | Pri<br>Sec<br>KVA | 120 x 240<br>120/240<br>No Taps | 208<br>120/240<br>With Taps | 240 x 480<br>120/240<br>No Taps | 240 x 480<br>120/240<br>With Taps | 277<br>120/240<br>With Taps | 480<br>120/240<br>With Taps | 600<br>120/240<br>With Taps<br>(Electrostatically<br>Shielded) |
|------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FB   | .050              |                                 |                             | SE2N.050F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .075              |                                 |                             | SE2N.075F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .100              |                                 |                             | SE2N.100F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .150              |                                 |                             | SE2N.150F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .250              |                                 |                             | SE2N.250F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .500              |                                 |                             | SE2N.500F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | .750              |                                 |                             | SE2N.750F                       |                                   |                             |                             |                                                                |
|      | 1                 | SE120N1F                        | SE201D1F                    | SE2N1F                          |                                   | SE271D1F                    | SE481D1F                    | SE61D1FS                                                       |
|      | 1.5               | SE120N1.5F                      | SE201D1.5F                  | SE2N1.5F                        |                                   | SE271D1.5F                  | SE481D1.5F                  | SE61D1.5FS                                                     |
|      | 2                 | SE120N2F                        | SE201D2F                    | SE2N2F                          |                                   | SE271D2F                    | SE481D2F                    | SE61D2FS                                                       |
|      | 3                 | SE120N3F                        | SE201D3F                    | SE2N3FS                         | SE2T3F                            | SE271D3F                    | SE481D3F                    | SE61D3FS                                                       |
|      | 5                 | SE120N5F                        | SE201D5F                    | SE2N5FS                         | SE2T5F                            | SE271D5F                    | SE481D5F                    | SE61D5FS                                                       |
|      | 7.5               | SE120N7.5F                      | SE201D7.5F                  | SE2N7.5F                        | SE2T7.5F                          | SE271D7.5F                  | SE481D7.5F                  | SE61D7.5FS                                                     |
| FH   | 10                | SE120N10F                       | SE201D10F                   | SE2N10F                         | SE2T10F                           | SE271D10F                   | SE481D10F                   | SE61D10FS                                                      |
|      | 15                | SE120N15F                       | SE201D15F                   | SE2N15F                         | SE2T15F                           | SE271D15F                   | SE481D15F                   | SE61G15FS                                                      |
|      | 15                |                                 |                             |                                 | S2T15E                            |                             |                             | S61T15SE                                                       |
|      | 25                |                                 |                             |                                 | S2T25E                            |                             |                             | S61T25SE                                                       |
|      | 37.5              |                                 |                             |                                 | S2T37E                            |                             |                             | S61T37SE                                                       |
|      | 50                |                                 |                             |                                 | S2T50E                            |                             |                             | S61T50SE                                                       |
|      | 75                |                                 |                             |                                 | S2T75E                            |                             |                             | S61T75SE                                                       |
|      | 100               |                                 |                             |                                 | S2T100E                           |                             |                             | S61T100SE                                                      |
|      | 167               |                                 |                             |                                 | S2T167E                           |                             |                             | S61T167SE                                                      |

## Buck Boost Single Phase, 60 Hz

| Type | Pri<br>Sec<br>KVA | 120 x 240<br>12/24 | 120/240<br>16/32 | 240 x 480<br>24/48 |
|------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| FB   | .050              | SB12N.050F         | SB16N.050F       | SB24N.050F         |
|      | .100              | SB12N.100F         | SB16N.100F       | SB24N.100F         |
|      | .150              | SB12N.150F         | SB16N.150F       | SB24N.150F         |
|      | .250              | SB12N.250F         | SB16N.250F       | SB24N.250F         |
|      | .500              | SB12N.500F         | SB16N.500F       | SB24N.500F         |
|      | .750              | SB12N.750F         | SB16N.750F       | SB24N.750F         |
|      | 1                 | SB12N1F            | SB16N1F          | SB24N1F            |
|      | 1.5               | SB12N1.5F          | SB16N1.5F        | SB24N1.5F          |
|      | 2                 | SB12N2F            | SB16N2F          | SB24N2F            |
|      | 3                 | SB12N3F            | SB16N3F          | SB24N3F            |
|      | 5                 | SB12N5F            | SB16N5F          | SB24N5F            |

### Type FB

- Encapsulated/Compound Filled
- 115° C Rise, 180° C Insulation System
- U.L.® Listed For Indoor & Outdoor Application

### Type FH Energy Efficient

- Ventilated
- 150° C Rise, Optional 115° C & 80° C Rise
- 220° C Insulation System
- U. L.® Listed
- Floor Mounted
- NEMA TP-1 2002 Compliant
- NEMA Premium®

Catalog numbers shown in red indicate transformers normally in stock.

## General Purpose Three Phase, 60 Hz

| Type | Pri<br>Sec<br>KVA | 208 - 208Y/120<br>Electrostatically<br>Shielded | 208<br>480Y/277 | 240<br>208Y/120<br>Electrostatically<br>Shielded | 440<br>220Y/127 | 480<br>208Y/120 | 480 - 208Y/120<br>Electrostatically<br>Shielded |  |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| FB   | 3                 |                                                 |                 | TE242D3FS                                        |                 | TE4D3F          | TE4D3FS                                         |  |
|      | 6                 |                                                 |                 | TE242D6FS                                        |                 | TE4D6F          | TE4D6FS                                         |  |
|      | 9                 |                                                 |                 | TE242D9FS                                        |                 | TE4D9F          | TE4D9FS                                         |  |
|      | 15                |                                                 |                 | TE242D15FS                                       |                 | TE4D15F         | TE4D15FS                                        |  |
| FH   | 15                | T202H15SE                                       | T204H15E        | T242T15SE                                        | T422X15E        | T4T15E          | T4T15SE                                         |  |
|      | 30                | T202H30SE                                       | T204H30E        | T242T30SE                                        |                 | T4T30E          | T4T30SE                                         |  |
|      | 45                | T202H45SE                                       | T204H45E        | T242T45SE                                        |                 | T4T45E          | T4T45SE                                         |  |
|      | 75                | T202H75SE                                       | T204H75E        | T242T75SE                                        | T422X75E        | T4T75E          | T4T75SE                                         |  |
|      | 112.5             | T202H112SE                                      | T204H112E       | T242T112SE                                       |                 | T4T112E         | T4T112SE                                        |  |
|      | 150               | T202H150SE                                      | T204H150E       | T242T150SE                                       |                 | T4T150E         | T4T150SE                                        |  |
|      | 225               | T202J225SE                                      | T204J225E       | T242J225SE                                       |                 | T4T225E         | T4T225SE                                        |  |
|      | 300               | T202L300SE                                      | T204L300E       | T242L300SE                                       |                 | T4T300E         | T4T300SE                                        |  |
|      | 500               | T202E500SE                                      | T204E500E       | T242B500SE                                       |                 | T4T500E         | T4T500SE                                        |  |
|      | 750               |                                                 | T204E750E       |                                                  |                 | T4T750E         | T4T750SE                                        |  |
|      | 1000              |                                                 |                 |                                                  |                 | T4J1000E        | T4J1000SE                                       |  |

## 115° C Optional Temperature Rise

|    |       |             |            |             |  |          |           |  |
|----|-------|-------------|------------|-------------|--|----------|-----------|--|
| FH | 15    | T202H15FSE  | T204H15FE  | T242T15FSE  |  | T4T15FE  | T4T15FSE  |  |
|    | 30    | T202H30FSE  | T204H30FE  | T242T30FSE  |  | T4T30FE  | T4T30FSE  |  |
|    | 45    | T202H45FSE  | T204H45FE  | T242T45FSE  |  | T4T45FE  | T4T45FSE  |  |
|    | 75    | T202H75FSE  | T204H75FE  | T242T75FSE  |  | T4T75FE  | T4T75FSE  |  |
|    | 112.5 | T202H112FSE | T204H112FE | T242T112FSE |  | T4T112FE | T4T112FSE |  |
|    | 150   | T202J150FSE | T204J150FE | T242J150FSE |  | T4T150FE | T4T150FSE |  |
|    | 225   | T202L225FSE | T204L225FE | T242L225FSE |  | T4T225FE | T4T225FSE |  |
|    | 300   | T202B300FSE | T204B300FE | T242B300FSE |  | T4T300FE | T4T300FSE |  |
|    | 500   |             | T204E500FE |             |  | T4T500FE | T4T500FSE |  |

## 80° C Optional Temperature Rise

|    |       |             |            |             |  |          |           |  |
|----|-------|-------------|------------|-------------|--|----------|-----------|--|
| FH | 15    | T202H15BSE  | T204H15BE  | T242T15BSE  |  | T4T15BE  | T4T15BSE  |  |
|    | 30    | T202H30BSE  | T204H30BE  | T242T30BSE  |  | T4T30BE  | T4T30BSE  |  |
|    | 45    | T202H45BSE  | T204H45BE  | T242T45BSE  |  | T4T45BE  | T4T45BSE  |  |
|    | 75    | T202H75BSE  | T204H75BE  | T242T75BSE  |  | T4T75BE  | T4T75BSE  |  |
|    | 112.5 | T202J112BSE | T204J112BE | T242T112BSE |  | T4T112BE | T4T112BSE |  |
|    | 150   | T202J150BSE | T204J150BE | T242J150BSE |  | T4T150BE | T4T150BSE |  |
|    | 225   | T202B225BSE | T204B225BE | T242B225BSE |  | T4T225BE | T4T225BSE |  |
|    | 300   | T202B300BSE | T204B300BE | T242B300BSE |  | T4T300BE | T4T300BSE |  |
|    | 500   |             | T204E500BE |             |  | T4T500BE | T4T500BSE |  |

|  | 480 - 208Y/120<br>Electrostatically<br>Shielded Copper | 480<br>240/120 LT | 480 - 240/120 LT<br>Electrostatically<br>Shielded | 480<br>480Y/277 | 600<br>208Y/120<br>Electrostatically<br>Shielded |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                        | TE482D3F (No LT)  | TE482D3FS (No LT)                                 |                 |                                                  |
|  |                                                        | TE482D6F (No LT)  | TE482D6FS (No LT)                                 |                 |                                                  |
|  |                                                        | TE482D9F (No LT)  | TE482D9FS (No LT)                                 |                 |                                                  |
|  |                                                        | TE482D15F (No LT) | TE482D15FS (No LT)                                |                 |                                                  |
|  | T4T15CSE                                               | T43T15E           | T43T15SE                                          | T484T15E        | T6T15SE                                          |
|  | T4T30CSE                                               | T43T30E           | T43T30SE                                          | T484T30E        | T6T30SE                                          |
|  | T4T45CSE                                               | T43T45E           | T43T45SE                                          | T484T45E        | T6T45SE                                          |
|  | T4T75CSE                                               | T43T75E           | T43T75SE                                          | T484T75E        | T6T75SE                                          |
|  | T4T112CSE                                              | T43T112E          | T43T112SE                                         | T484T112E       | T6T112SE                                         |
|  | T4T150CSE                                              | T43T150E          | T43T150SE                                         | T484T150E       | T6T150SE                                         |
|  | T4T225CSE                                              | T43T225E          | T43T225SE                                         | T484T225E       | T6T225SE                                         |
|  | T4T300CSE                                              | T43T300E          | T43T300SE                                         | T484T300E       | T6T300SE                                         |
|  | T4T500CSE                                              | T43T500E          | T43T500SE                                         | T484T500E       | T6T500SE                                         |
|  | T4T750CSE                                              | T43T750E          | T43T750SE                                         | T484T750E       |                                                  |
|  | T4J1000CSE                                             |                   |                                                   |                 |                                                  |
|  | T4T15FCSE                                              | T43T15FE          | T43T15FSE                                         | T484T15FE       | T6T15FSE                                         |
|  | T4T30FCSE                                              | T43T30FE          | T43T30FSE                                         | T484T30FE       | T6T30FSE                                         |
|  | T4T45FCSE                                              | T43T45FE          | T43T45FSE                                         | T484T45FE       | T6T45FSE                                         |
|  | T4T75FCSE                                              | T43T75FE          | T43T75FSE                                         | T484T75FE       | T6T75FSE                                         |
|  | T4T112FCSE                                             | T43T112FE         | T43T112FSE                                        | T484T112FE      | T6T112FSE                                        |
|  | T4T150FCSE                                             | T43T150FE         | T43T150FSE                                        | T484T150FE      | T6T150FSE                                        |
|  | T4T225FCSE                                             | T43T225FE         | T43T225FSE                                        | T484T225FE      | T6T225FSE                                        |
|  | T4T300FCSE                                             | T43T300FE         | T43T300FSE                                        | T484T300FE      | T6T300FSE                                        |
|  | T4T500FCSE                                             | T43T500FE         | T43T500FSE                                        | T484T500FE      |                                                  |
|  | T4T15BCSE                                              | T43T15BE          | T43T15BSE                                         | T484T15BE       | T6T15BSE                                         |
|  | T4T30BCSE                                              | T43T30BE          | T43T30BSE                                         | T484T30BE       | T6T30BSE                                         |
|  | T4T45BCSE                                              | T43T45BE          | T43T45BSE                                         | T484T45BE       | T6T45BSE                                         |
|  | T4T75BCSE                                              | T43T75BE          | T43T75BSE                                         | T484T75BE       | T6T75BSE                                         |
|  | T4T112BCSE                                             | T43T112BE         | T43T112BSE                                        | T484T112BE      | T6T112BSE                                        |
|  | T4T150BCSE                                             | T43T150BE         | T43T150BSE                                        | T484T150BE      | T6T150BSE                                        |
|  | T4T225BCSE                                             | T43T225BE         | T43T225BSE                                        | T484T225BE      | T6T225BSE                                        |
|  | T4T300BCSE                                             | T43T300BE         | T43T300BSE                                        | T484T300BE      | T6T300BSE                                        |
|  | T4T500BCSE                                             | T43T500BE         | T43T500BSE                                        | T484T500BE      |                                                  |

## K-Factor Rated — 480-208Y/120, Three Phase, 60Hz

| Type | KVA   | Electrostatically Shielded Aluminum |             |             | Electrostatically Shielded Copper |              |              |
|------|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|      |       | K4                                  | K13         | K20         | K4                                | K13          | K20          |
| FH   | 15    | T4T15SK4E                           | T4T15SK13E  | T4T15SK20E  | T4T15CSK4E                        | T4T15CSK13E  | T4T15CSK20E  |
|      | 30    | T4T30SK4E                           | T4T30SK13E  | T4T30SK20E  | T4T30CSK4E                        | T4T30CSK13E  | T4T30CSK20E  |
|      | 45    | T4T45SK4E                           | T4T45SK13E  | T4T45SK20E  | T4T45CSK4E                        | T4T45CSK13E  | T4T45CSK20E  |
|      | 75    | T4T75SK4E                           | T4T75SK13E  | T4T75SK20E  | T4T75CSK4E                        | T4T75CSK13E  | T4T75CSK20E  |
|      | 112.5 | T4T112SK4E                          | T4T112SK13E | T4T112SK20E | T4T112CSK4E                       | T4T112CSK13E | T4T112CSK20E |
|      | 150   | T4T150SK4E                          | T4T150SK13E | T4T150SK20E | T4T150CSK4E                       | T4T150CSK13E | T4T150CSK20E |
|      | 225   | T4T225SK4E                          | T4T225SK13E | T4T225SK20E | T4T225CSK4E                       | T4T225CSK13E | T4T225CSK20E |
|      | 300   | T4T300SK4E                          | T4T300SK13E | T4T300SK20E | T4T300CSK4E                       | T4T300CSK13E | T4T300CSK20E |
|      | 500   | T4T500SK4E                          | T4T500SK13E | T4T500SK20E | T4T500CSK4E                       | T4T500CSK13E | T4T500CSK20E |

## 115° C Optional Temperature Rise

|    |       |             |              |              |              |               |               |
|----|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| FH | 15    | T4T15FSK4E  | T4T15FSK13E  | T4T15FSK20E  | T4T15FCSK4E  | T4T15FCSK13E  | T4T15FCSK20E  |
|    | 30    | T4T30FSK4E  | T4T30FSK13E  | T4T30FSK20E  | T4T30FCSK4E  | T4T30FCSK13E  | T4T30FCSK20E  |
|    | 45    | T4T45FSK4E  | T4T45FSK13E  | T4T45FSK20E  | T4T45FCSK4E  | T4T45FCSK13E  | T4T45FCSK20E  |
|    | 75    | T4T75FSK4E  | T4T75FSK13E  | T4T75FSK20E  | T4T75FCSK4E  | T4T75FCSK13E  | T4T75FCSK20E  |
|    | 112.5 | T4T112FSK4E | T4T112FSK13E | T4T112FSK20E | T4T112FCSK4E | T4T112FCSK13E | T4T112FCSK20E |
|    | 150   | T4T150FSK4E | T4T150FSK13E | T4T150FSK20E | T4T150FCSK4E | T4T150FCSK13E | T4T150FCSK20E |
|    | 225   | T4T225FSK4E | T4T225FSK13E | T4T225FSK20E | T4T225FCSK4E | T4T225FCSK13E | T4T225FCSK20E |
|    | 300   | T4T300FSK4E | T4T300FSK13E | T4T300FSK20E | T4T300FCSK4E | T4T300FCSK13E | T4T300FCSK20E |
|    | 500   | T4T500FSK4E | T4T500FSK13E | T4T500FSK20E | T4T500FCSK4E | T4T500FCSK13E | T4T500FCSK20E |

## 80° C Optional Temperature Rise

|    |       |             |              |              |              |               |               |
|----|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| FH | 15    | T4T15BSK4E  | T4T15BSK13E  | T4T15BSK20E  | T4T15BCSK4E  | T4T15BCSK13E  | T4T15BCSK20E  |
|    | 30    | T4T30BSK4E  | T4T30BSK13E  | T4T30BSK20E  | T4T30BCSK4E  | T4T30BCSK13E  | T4T30BCSK20E  |
|    | 45    | T4T45BSK4E  | T4T45BSK13E  | T4T45BSK20E  | T4T45BCSK4E  | T4T45BCSK13E  | T4T45BCSK20E  |
|    | 75    | T4T75BSK4E  | T4T75BSK13E  | T4T75BSK20E  | T4T75BCSK4E  | T4T75BCSK13E  | T4T75BCSK20E  |
|    | 112.5 | T4T112BSK4E | T4T112BSK13E | T4T112BSK20E | T4T112BCSK4E | T4T112BCSK13E | T4T112BCSK20E |
|    | 150   | T4T150BSK4E | T4T150BSK13E | T4T150BSK20E | T4T150BCSK4E | T4T150BCSK13E | T4T150BCSK20E |
|    | 225   | T4T225BSK4E | T4T225BSK13E | T4T225BSK20E | T4T225BCSK4E | T4T225BCSK13E | T4T225BCSK20E |
|    | 300   | T4T300BSK4E | T4T300BSK13E | T4T300BSK20E | T4T300BCSK4E | T4T300BCSK13E | T4T300BCSK20E |
|    | 500   | T4T500BSK4E | T4T500BSK13E | T4T500BSK20E | T4T500BCSK4E | T4T500BCSK13E | T4T500BCSK20E |

Other K-Factor voltage combinations are also available from stock.

## Motor Drive Isolation Transformers Three-Phase, 60 Hz, Type FH

| KVA | 230Δ - 230Y | 230Δ - 460Y | 460Δ - 230Y      | 460Δ - 460Y      | 230Δ - 575Y | 460Δ - 575Y | 575Δ - 230Y | 575Δ - 460Y | 575Δ - 575Y |
|-----|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.5 | FH7.5AEMD   | FH7.5AFMD   | <b>FH7.5CEMD</b> | <b>FH7.5CFMD</b> | FH7.5AHMD   | FH7.5CHMD   | FH7.5DEMD   | FH7.5DFMD   | FH7.5DHMD   |
| 11  | FH11AEMD    | FH11AFMD    | <b>FH11CEMD</b>  | <b>FH11CFMD</b>  | FH11AHMD    | FH11CHMD    | FH11DEMD    | FH11DFMD    | FH11DHMD    |
| 15  | FH15AEMD    | FH15AFMD    | <b>FH15CEMD</b>  | <b>FH15CFMD</b>  | FH15AHMD    | FH15CHMD    | FH15DEMD    | FH15DFMD    | FH15DHMD    |
| 20  | FH20AEMD    | FH20AFMD    | <b>FH20CEMD</b>  | <b>FH20CFMD</b>  | FH20AHMD    | FH20CHMD    | FH20DEMD    | FH20DFMD    | FH20DHMD    |
| 27  | FH27AEMD    | FH27AFMD    | <b>FH27CEMD</b>  | <b>FH27CFMD</b>  | FH27AHMD    | FH27CHMD    | FH27DEMD    | FH27DFMD    | FH27DHMD    |
| 34  | FH34AEMD    | FH34AFMD    | <b>FH34CEMD</b>  | <b>FH34CFMD</b>  | FH34AHMD    | FH34CHMD    | FH34DEMD    | FH34DFMD    | FH34DHMD    |
| 40  | FH40AEMD    | FH40AFMD    | <b>FH40CEMD</b>  | <b>FH40CFMD</b>  | FH40AHMD    | FH40CHMD    | FH40DEMD    | FH40DFMD    | FH40DHMD    |
| 51  | FH51AEMD    | FH51AFMD    | <b>FH51CEMD</b>  | <b>FH51CFMD</b>  | FH51AHMD    | FH51CHMD    | FH51DEMD    | FH51DFMD    | FH51DHMD    |
| 63  | FH63AEMD    | FH63AFMD    | <b>FH63CEMD</b>  | <b>FH63CFMD</b>  | FH63AHMD    | FH63CHMD    | FH63DEMD    | FH63DFMD    | FH63DHMD    |
| 75  | FH75AEMD    | FH75AFMD    | FH75CEMD         | <b>FH75CFMD</b>  | FH75AHMD    | FH75CHMD    | FH75DEMD    | FH75DFMD    | FH75DHMD    |
| 93  | FH93AEMD    | FH93AFMD    | FH93CEMD         | <b>FH93CFMD</b>  | FH93AHMD    | FH93CHMD    | FH93DEMD    | FH93DFMD    | FH93DHMD    |
| 118 | FH118AEMD   | FH118AFMD   | FH118CEMD        | <b>FH118CFMD</b> | FH118AHMD   | FH118CHMD   | FH118DEMD   | FH118DFMD   | FH118DHMD   |
| 145 | FH145AEMD   | FH145AFMD   | FH145CEMD        | <b>FH145CFMD</b> | FH145AHMD   | FH145CHMD   | FH145DEMD   | FH145DFMD   | FH145DHMD   |
| 175 | FH175AEMD   | FH175AFMD   | FH175CEMD        | <b>FH175CFMD</b> | FH175AHMD   | FH175CHMD   | FH175DEMD   | FH175DFMD   | FH175DHMD   |
| 220 | FH220AEMD   | FH220AFMD   | FH220CEMD        | <b>FH220CFMD</b> | FH220AHMD   | FH220CHMD   | FH220DEMD   | FH220DFMD   | FH220DHMD   |
| 275 | FH275AEMD   | FH275AFMD   | FH275CEMD        | <b>FH275CFMD</b> | FH275AHMD   | FH275CHMD   | FH275DEMD   | FH275DFMD   | FH275DHMD   |
| 330 | FH330AEMD   | FH330AFMD   | FH330CEMD        | <b>FH330CFMD</b> | FH330AHMD   | FH330CHMD   | FH330DEMD   | FH330DFMD   | FH330DHMD   |
| 440 | FH440AEMD   | FH440AFMD   | FH440CEMD        | <b>FH440CFMD</b> | FH440AHMD   | FH440CHMD   | FH440DEMD   | FH440DFMD   | FH440DHMD   |
| 550 | FH550AEMD   | FH550AFMD   | FH550CEMD        | FH550CFMD        | FH550AHMD   | FH550CHMD   | FH550DEMD   | FH550DFMD   | FH550DHMD   |
| 660 | FH660AEMD   | FH660AFMD   | FH660CEMD        | FH660CFMD        | FH660AHMD   | FH660CHMD   | FH660DEMD   | FH660DFMD   | FH660DHMD   |
| 750 | FH750AEMD   | FH750AFMD   | FH750CEMD        | FH750CFMD        | FH750AHMD   | FH750CHMD   | FH750DEMD   | FH750DFMD   | FH750DHMD   |

**Catalog numbers shown in red indicate transformers normally in stock**

