

Urban Renewal I Light Wall

WB1701 1.1

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screws.
- 6** Install the collar nut onto the socket.
- 7** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2 Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4 Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5 Montez l'embase de fixation sur la plaque de montage et le fixer avec les deux vis de réglage.
- 6 Installez l'écrou à épaulement sur le socket.
- 7 Vissez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte la base del aparato en la placa de montaje y fíjela con los dos tornillos de fijación.
- 6 Instale la tuerca en el zócalo.
- 7 Atornille la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company