


1.1

EST. 1955

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This instruction shows a typical installation.


Use minimum 90°C supply conductors.



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1 Fixer la plaque de montage sur le boîte électrique avec deux vis de montage.
- 2 Visser l'extrémité plus courte du attache fileté étroitement sur le coupleur.
- 3 Assembler la dais en plaçant le couvercle de attache, l'espaceur, fond de dais, plaque de dais, dais et la rondelle (dans cet ordre) sur le attache fileté, puis fixez-les ensemble à l'aide de l'écrou.
- 4 Vissez les ampoules dans les douilles. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 5 Installez et fixez les chaîne de perles en les accrochant vers le haut de l'appareil comme indiqué sur le dessin.
- 6 Accrocher la chaîne de perles à la base de le luminaire et à l'appui de bijou, puis accrochez le chaîne de perles à le support de bijou et accrocher le bijou.
- 7 Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8 Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 9 Connecter le fil noir du luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 10 Installation de la dais à la plaque de montage et fixer en place avec les vis de luminaire.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 2 Atornille el extremo corto del conectador roscado firmemente en el acoplador.
- 3 Montar el dosel por colocando la cubierta del conectador roscado, el espaciador, parte inferior del dosel, placa del dosel, dosel y la arandela (en ese orden) en el conectador roscado, luego asegure utilizando la tuerca.
- 4 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 5 Instale y asegure las cadenas de perlas enganchando los a la parte superior de la lámpara como se muestra en el dibujo.
- 6 Gancho de la cadena de apoyo para la parte inferior de la luminaria y el apoyo de la joya, gancho de la cadena de perlas para el apoyo de la joya y colgar la joya.
- 7 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 8 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 9 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 10 Instale el dosel a la placa de montaje y asegúrelo en su lugar utilizando los tornillos de la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company