

Maddison 1, 2, 3 and 4 Light Vanity

VS2060_ 1.1

FEISS®

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screw using an Allen wrench.
- 6** Insert the crystal into the cover and secure it to the shade base using the washers and screws. Repeat for multiple crystals.
- 7** Place the shade and spacer onto the socket and secure them in place by screwing the collar nut onto the socket. Repeat for multiple shades.
- 8** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les deux vis de montage.
- 2** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec le vis de luminaire à l'aide d'une clé Allen.
- 6** Insérez le cristal dans le couvercle et le fixer à la base de l'abat-jour à l'aide des vis et rondelles. Répétez l'opération pour plusieurs cristaux.
- 7** Placez l'abat-jour et l'espaceur sur la douille et fixez-les en place en vissant l'écrou de collier sur la douille. Répétez l'opération pour de multiples abat-jours.
- 8** Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de le luminaire pour obtenir des informations de Max Puissance.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junctura con los dos tornillos de la placa de montaje.
- 2** Conecte el cable de tierra de la lámpara a una tierra de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con el tornillo de la lámpara con una llave Allen.
- 6** Inserte el cristal en la cubierta y fíjalo a la base de la pantalla utilizando las arandelas y tornillos. Repita el procedimiento para múltiples cristales.
- 7** Coloque la pantalla y el espaciador en el enchufe y fíjalos en su lugar atornillando la tuerca en el enchufe. Repita el procedimiento para múltiples matices.
- 8** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company