3M™ Ring Tongues — Nylon Insulated with Insulation Grip 16-14 AWG

Product Number†	UPC (054007-)	Wire Range (AWG)	Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per: Carton	Terminals per: Case
MNG14-4R/SX	49616	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-4R/SK	01428	16-14	4	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-6R/SX	22468	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-6R/SK	01430	16-14	6	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/SX	49617	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/SK	01433	16-14	8	0.25	0.22	0.81	0.68	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8RX	49618	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8RK	01434	16-14	8	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-8R/LX	22476	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-8R/LK	01435	16-14	8	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10RX	49619	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10RK	14150	16-14	10	0.33	0.29	0.91	0.75	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-10R/LX	22484	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-10R/LK	01437	16-14	10	0.31	0.33	0.94	0.79	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-14R/SX	22492	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-14R/SK	01438	16-14	1/4	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-516R/SX	49620	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-516R/SK	01440	16-14	5/16	0.47	0.40	1.09	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000
MNG14-38RX	49621	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	100	500
MNG14-38RK	01442	16-14	3/8	0.56	0.40	1.14	0.86	0.030	0.25	0.090	0.170	—	1000



	MNG14-4R/S
Stud Size	4
Wire Range	16-14



	MNG14-6R/S
Stud Size	6
Wire Range	16-14



	MNG14-8R/S
Stud Size	8
Wire Range	16-14



	MNG14-8R
Stud Size	8
Wire Range	16-14



	MNG14-8R/L
Stud Size	8
Wire Range	16-14



	MNG14-10R
Stud Size	10
Wire Range	16-14



	MNG14-10R/L
Stud Size	10
Wire Range	16-14



	MNG14-14R/S
Stud Size	1/4
Wire Range	16-14



	MNG14-516R/S
Stud Size	5/16
Wire Range	16-14



	MNG14-38R
Stud Size	3/8
Wire Range	16-14

†Product number ending in X = box; product number ending with K = bulk.