


# Sea Gull Lighting®

*Life Illuminated* | Since 1919

Customer Care Center  
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:  
[SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

HC-1120FS 020411

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



## NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



**Please do not return this product to the store.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.


If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

# 1-800-347-5483

- A. Mounting Bar  
*Barre De Montage*  
Barra de Montaje
- B. Nut  
*Ecrus*  
Tuerca
- C. 1/8-27 Nipple  
*Téton 1/8-27*  
Boquilla 1/8-27
- D. Green Grounding Screw  
*Vis Verte Fil de Terre*  
Tornillo de Tierra Verde
- E. Screw Collar  
*Plot de Vis*  
Roscado Con Argolla
- F. Ground Wire  
*Fil de Terre*  
Cable de Suministro
- G. Screw Collar Ring  
*Anneau du Plot de Vis*  
Anillo Roscado Con Argolla
- H. Canopy  
*Verrère*  
Cubierta
- I. Fixture Loop  
*Boucle du Luminaire*  
Fixture Loop
- J. Chain  
*Chaîne*  
Chain
- K. Top Arms  
*Bras Supérieur*  
Brazos Superior
- L. Cage Retaining Screws  
*Vis de Retenue du Cage*  
Tornillos de Retención del Armazón
- M. Cage  
*Cage*  
Armazón
- N. Glass  
*Verre*  
Vidrio
- O. Bobeche  
*Bobèche*  
Bobeche
- P. Arms  
*Bras*  
Brazos
- Q. Retaining Ring  
*Bague de Retenue*  
Anillo de Retención
- Wire Connectors\*  
*Connecteurs Câble\**  
Conectores de Cable\*
- #8-32UNC 5/8" Outlet Box Screws\*  
*Vis Boîte de Prise de Courant*  
#8-32UNC 5/8"\*\*\*  
Tornillos de la Caja de Salida  
#8-32UNC 5/8"\*



\*not included  
\*non fourni  
\*no incluido

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

### Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box.


1. Place cage (M) to top arms (K) and secure by threading cage retaining screws (L) through top arms (K) and cage (M).
2. Secure mounting bar (A) to outlet box with #8-32UNC 5/8" outlet box screws (not supplied). Thread 1/8-27 nipple (C) to mounting bar so that 5 threads are exposed above the mounting bar (A) and secure with nut (B). Thread screw collar (E) to 1/8-27 nipple (C).
3. Gently apply tension to fixture wires and thread fixture loop (I) to fixture.
4. Using 2 pairs of pliers or chain breaks, open one link of chain (J) and connect it to the fixture loop (I) at the top of the fixture. Do not twist.
5. Slide the screw collar ring (G) and canopy (H), in that order, over chain (J). Open one link on the other end of the chain (J) and attach it to the screw collar (E) which has been mounted to the 1/8-27 nipple (C). **Be sure to close all chain links completely.**
6. A. Use one of the supplied orange wirenuts to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.  
B. Use one of the supplied orange wirenuts to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.  
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
7. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire (green or bare conductor) and fixture ground wire (green or bare conductor) using the remaining orange wire nut. Gently pull on the ground wires to confirm a secure connection. If either conductor is loose remove the wire nut and reconnect the wires.

### Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise canopy (H) against ceiling and thread the screw collar ring (G) to the screw collar (E).
2. Secure bobèche (O) to arms (P) using provided hex nut & washer.
3. Place glass (N) into bobèches (O). Secure by threading retaining ring (Q) onto socket.
4. Install lamps (not supplied).

## Helpful Tools / Outils Utiles / Herramientas Útiles



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

### Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant.

1. Placer la cage (M) sur les bras du haut (K) et maintenir en place en vissant les vis de fixation pour la cage (L) dans les bras du haut (K) et la cage (M).
2. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant #8-32UNC 5/8" (non fournies). Visser le téton 1/8-27 (C) à la barre de montage (A) jusqu'à ce que cinq filetages soient apparents et fixer à l'aide de l'écrou (B). Visser le plot de vis (E) au téton 1/8-27 (C).

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la carga eléctrica al sistema con el que esté trabajando esté apagada; ya sea que quite el fusible o que el disyuntor esté apagado.
- El uso de componentes que no sean del fabricante anularán la garantía, clasificación y pueden crear un posible peligro de seguridad.
- Si no tiene bien claro como proseguir, póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No se requieren herramientas especiales para instalar este accesorio.
- Asegúrese de seguir todos los pasos en el orden indicado.
- Bajo ninguna circunstancia se debe colgar un accesorio en los cables eléctricos de una casa, al igual que no se debe instalar un accesorio tipo colgante que contiene un sistema de calefacción de tipo radiante.
- Lea las instrucciones cuidadosamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Antes de Comenzar

Cuidadosamente quite el accesorio de su empaque y revise que todas las partes estén incluidas, como se demuestra en la figura 1. Tenga cuidado de no perder ninguno de los tornillos o partes que son necesarias para instalar este accesorio.

### Instalación

Importante: no fije el accesorio directamente a la caja de salida usando una barra de montaje.

1. Coloque el armazón (M) en los brazos superiores (K) y fije enroscando los tornillos de retención del armazón (L) por entre los brazos superiores (K) y el armazón (M).
2. Fije la barra de montaje (A) a la caja de salida con los tornillos de la caja de salida #8-32UNC 5/8" (no incluidos). Enrosque la boquilla 1/8-27 (C) a la barra de montaje ya que 5 roscas estén expuestas arriba de la barra de montaje (A) y fije con una tuerca. Enrosque el anillo roscado (E) a la boquilla 1/8-27.
3. Cuidadosamente aplique tensión a los cables del accesorio y enrosque el bucle del accesorio (I) al accesorio.
4. Usando dos pares de alicates o interruptores de cadena, abra un

3. Tirer délicatement sur les câbles de l'appareil afin de générer la tension et visser la boucle du luminaire (I) au luminaire.
4. A l'aide de 2 paires de pinces ou de tenailles, ouvrir un maillon de la chaîne (J) et le relier à la boucle du luminaire (I) au sommet du luminaire. Ne pas tourner.
5. Glisser l'anneau du plot à vis (G) et la verrière (H), dans cet ordre, sur la chaîne (J). Ouvrir un maillon à l'autre extrémité de la chaîne (J) et le fixer au plot de vis (E) fixé au téton 1/8-27 (C). S'assurer de bien fermer les maillons de la chaîne.
6. A. Utiliser l'une des connecteurs orange fournis pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.  
B. Utiliser l'une des connecteurs orange fournis pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.  
C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
7. **Consignes de Mise à Terre :** relier le fil d'alimentation de terre (câble nu ou vert) et le fil de terre du luminaire terre (câble nu ou vert) en utilisant le connecteur orange fil restant. Tirez doucement sur les câbles de terre pour vérifier qu'ils sont solidement reliés. Si l'un des conducteurs est lâche retirer du connecteur et rebrancher les câbles.

### Assemblage Final

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Hisser la verrière (H) au plafond et visser l'anneau du plot de vis (G) au plot de vis (E).
2. Bien fixer la bobèche (O) aux bras (P) à l'aide de l'écrou hexagonal et de la rondelles fournis.
3. Placer le verre (N) dans les bobèches (O). Fixer en vissant la bague de retenue (Q) sur la douille.
4. Monter les lampes (non fournies).

eslabón de la cadena (J) y conéctela al bucle del accesorio (I) en la parte superior del accesorio. No tuerza.

5. Deslice el anillo roscado con argolla (G) y la cubierta (H), en ese orden, sobre la cadena (J). Abra un eslabón al otro lado de la cadena (J) y fíjelo al anillo roscado (E) el cual ha sido montado a la boquilla 1/8-27 (C). Asegúrese de cerrar completamente todos los eslabones de la cadena.
6. A. Use uno de los conectores de cables de naranja proporcionado para conectar el cable vivo (cable negro o cable redondeado y lizo) del accesorio al cable de suministro vivo.  
B. Use uno de los conectores de cables de naranja proporcionado para conectar el cable común (cable blanco o cuadrado y rígido) del accesorio al cable de suministro común.  
C. Cuidadosamente trate de quitar los cables del conector. Si puede quitar los cables, cuidadosamente vuelva a hacer la conexión de los cables.
7. **Instrucciones para conectar a tierra:** Conecte el cable de tierra de la fuente de energía (pelado o un cable verde) y el cable de tierra del accesorio energía (pelado o un cable verde) usando el conector de cables de naranja restante. Suavemente jale los cables de suministro para confirmar que la conexión es seguro. Si uno de los conductores está suelto quitar el conector de cables y vuelva a conectar los cables.

### Ensamblaje Final

Asegúrese de que ningún cable sin protección se pueda ver fuera de los conectores de cable.

1. Después de que los cables estén conectados, métalos cuidadosamente adentro de la caja de salida. Presione la cubierta (C) firmemente sobre la placa de montaje (A) y en contra de la pared. Fije la cubierta (C) en su lugar enroscando los tornillos de montaje del accesorio (B) a través de la cubierta (C) hasta la placa de montaje (A).
2. Fije el bobèche (O) a los brazos (P) usando la tuerca hexagonal y la arandela.
3. Coloque el vidrio (N) en el bobèche (O). Fije enroscando el anillo de retención (Q) al casquillo.
4. Instale las lámparas (no incluido).

## Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

## Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

## Cuidado y Limpieza

Para limpiar, limpie el accesorio con un trapo suave. Lave el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos tales como almohadillas o polvos abrasivos, lana de acero o papel abrasivo.

---

## Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

**Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.**

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por dos años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)



GENERATION  
BRANDS™