

	Flach-Dichtring Flat-sealing FRH	Nr.: DB-FRH
---	---	-------------

Beschreibung	Description
Werkstoff Centellen Temperaturbereich -50°C bis + 120°C Aufbau Dieser Flachdichtring ist speziell für Schutzart IP68 geeignet, bei gleichzeitig hoher mechanischer Beständigkeit. Eigenschaften • halogenfrei • hohe mechanische Belastbarkeit • gute Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit	Material Centellen Temperature range -50°C up to +120°C Structure Flat-sealing specially for protective rate IP68 and high mechanical stresses. Properties • free of halogen • fit for high mechanical stress • good weather, ozone and ageing resistance

Abmessungen			Dimensions			
Artikel-Nr.	Gewinde	Innen Ø	Außen Ø	Höhe	Packung Stück	Gewicht kg/100
Article no.	Thread	Inner Ø mm	Outer Ø mm]	Thickness h [mm]	Packet units	Weight kg/100
FRH-M						
	Metr. EN 60423					
0333.001.010	M10	10,0	17,0	1,6	50	
0333.001.012	M12	12,0	20,0	1,6	50	
0333.001.016	M16	16,0	23,0	1,8	50	
0333.001.020	M20	20,0	29,0	1,8	50	
0333.001.025	M25	25,0	37,0	1,8	50	
0333.001.032	M32	32,0	44,0	2,2	25	
0333.001.040	M40	40,0	52,0	2,1	25	
0333.001.050	M50	50,0	64,0	2,7	25	
0333.001.063	M63	63,0	68,0	3,2	10	
FRH-P						
	PG DIN 40430					
0331.001.007	7,0	11,5	16,0	2,0	50	0,030
0331.001.009	9,0	14,0	19,0	2,0	50	0,050
0331.001.011	11,0	18,5	22,5	2,0	50	0,060
0331.001.013	13,5	19,0	25,0	2,0	50	0,070
0331.001.016	16,0	21,0	27,0	2,0	50	0,080
0331.001.021	21,0	27,0	34,0	2,5	25	0,130
0331.001.029	29,0	35,0	43,0	2,5	25	0,190
0331.001.036	36,0	45,0	54,0	2,5	25	0,270
0331.001.048	48,0	57,5	68,0	3,0	10	0,460
FRH-N/C						
	NPT					
0331.001.002	¼"	14,0	17,0	1,6	50	0,03
0331.001.003	3/8"	18,0	23,0	1,8	50	0,06
0331.001.004	½"	21,5	27,0	1,8	50	0,08
0331.001.006	¾"	27,5	34,0	2,2	25	0,13
0331.001.005	1"	34,0	43,0	2,0	25	0,19
0331.001.008	1 ¼"	42,5	51,0	3,0	25	0,24
0331.001.014	1 ½"	48,5	55,0	3,0	25	0,27
0331.001.018	2"	60,5	66,0	3,0	10	0,42

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden.
 Alle veröffentlichte Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden.
 Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt.
 Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Recommendations for any areas of applications, products, or product combinations are issued to the best of FLEXA's knowledge and experience. The user is requested to check applicability of FLEXA products to specific applications and purposes prior to the use of the particular products.
 All documentation, illustrations, and charts published are subject to copyright and must not be copied, changed, used, or modified.
 Technical drawings, certificates, authorizations, and results by the FLEXA lab will be provided upon request.
 FLEXA will not be held liable for typographical or other errors and incorrect drawings. Technical modifications are subject to change without prior notice..