

TAL06B-PTA (REV. A)
ENGLISH

COOPER Wiring Devices
IN U.S.A.: Cooper Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269 • 866-853-4293

TAL06P - ALL LOAD DIMMER, SINGLE POLE/3-WAY 120V/AC, 60Hz - 300W DIMMABLE LED/CFL - 600W INC/DIMMABLE ELV/HALOGEN - 600W DIMMABLE FLUORESCENT - 600VA MLV. For use with listed LED and CFL lamps.

SPECIFICATIONS:

- For dimmable LED/CFL, Incandescent (INC), Magnetic Low Voltage (MLV), Electronic Low Voltage (ELV), Halogen or dimmable fluorescent light fixtures.
- CFL/LED - 300W
- Incandescent, Electronic Low Voltage, and Halogen - 600W
- Fluorescent - 600W
- Magnetic Low Voltage - 600VA
- Multigang applications allowed at above ratings.
- Turn circuit breaker to OFF position or remove fuse(s) and test that power is off before installation process. Never wire any electrical device with power turned on. Wiring dimmer HOT may cause permanent damage to this device and other equipment and void warranty. Do not replace color change kit without turning the circuit breaker OFF.
- Must be installed and used in accordance with all national and local electrical codes.
- To reduce the risk of overheating and possible damage to this device or other equipment, do not install to control a receptacle, motor-operated appliance, or a transformer-supplied appliance.
- Use with permanently installed fixtures and listed 120V/AC dimmable lamp types.
- Mixing CFL and LED lamps on the same dimming circuit may result in less than optimal lighting performance.
- Only one dimmer can be used in a 3-way circuit. The switch on the other end will turn on at the brightness level selected at the dimmer.
- Do not exceed maximum rating of dimmer as indicated on the device.
- For new installations, install a test switch before installing the dimmer, to verify proper lighting circuit operation.
- If a bare copper or green ground connection is not available in the wallbox, contact a licensed electrician for installation.
- Use only #14 or #12 copper wire rated for at least 75° C with these devices. **DO NOT USE WITH ALUMINUM WIRE.**
- It is normal for the dimmer to feel warm during operation.

Tools needed for installation:

- Screwdriver (Slotted/Phillips) • Pliers • Electrical tape • Cutters
- Determine what type of installation it is and follow the corresponding installation instructions below.

Single-pole installation — controls light from one location.

3-way installation — controls light from two locations.

Turn off power. Remove wallplate.

SINGLE-POLE INSTALLATION:

NOTE: Make sure the word "TOP" is facing up on the dimmer as shown in Figure 1.

1. Disconnect the existing switch, and connect dimmer as per Figure 1 — Single-Pole Wiring Diagram.

2. Connect one of the wires of the switch to the Black screw.

3. Connect the other wire from the switch to one of the Yellow screws. **NOTE:** One of the Yellow screws is covered by a white label, and is not required for a single-pole installation.

4. Connect the ground wire to the Green screw.

5. Insert the dimmer switch into the electrical box and attach with mounting screws provided.

3-WAY INSTALLATION:

NOTE: One dimmer can be installed in either switch location, however, you cannot put a dimmer in both locations.

NOTE: Make sure the word "TOP" is facing up on the dimmer as shown in Figure 2.

1. Select the 3-way switch to be replaced by the dimmer. This will typically be the location that you would normally want to control the dim level.

2. Tag the common wire. The wire connected to the Common terminal is identified by a marking indicating "COMMON", or the screw color is Black, and is different than the other two screws.

3. Disconnect the 3-way switch that will be replaced by the dimmer.

4. Connect the dimmer as shown Figure 2 — 3-Way Wiring Diagram.

5. Connect the tagged common wire to the Black screw on the dimmer.

6. Connect one of the wires from the switch to one of the two Yellow screws.

7. Remove the white label and connect the other wire from the switch to the other Yellow screw.

8. Connect the Ground wire to the Green screw.

9. Insert the dimmer switch into the electrical box and attach with mounting screws provided.

MINIMUM DIMMING LEVEL:

A complete list of approved dimmable CFL and LED lamps is provided with this dimmer. The factory setting for the dimming level allows the dimmer to be used with a wide range of CFL and LED lamps. Some CFL and LED lamps can be dimmed lower than the dimmer's default factory setting. It is recommended to install the dimmer and check the performance of lamps at default factory setting. To optimize the lower end dimming range for a particular CFL/LED lamp, see **DIMMING LEVEL ADJUSTMENT** section below.

DIMMING LEVEL ADJUSTMENT:

1. Install dimmer per instructions provided.

2. Do not install the wallplate. Restore power by turning ON the circuit breaker or re-installing the fuse.

3. Turn ON the dimmer and lower the dimmer slider to minimum (the bottom of the travel).

4. Rotate the dimming level adjustment thumbwheel (BLACK color) until the lowest stable light level is achieved. (See Figure 3).

5. If the light flickers, rotate the BLACK thumbwheel UP to achieve a stable light output.

6. Turn the dimmer OFF for 30 seconds, then back on to verify if the lamp turns ON at desired setting. If lamp does not turn ON, rotate the starter adjustment (WHITE color) thumbwheel UP and repeat this step. This will provide a higher boost to start the lamp. At higher WHITE thumbwheel settings you may notice a momentary brighter light, and then the brightness will return to its minimum setting when you turn the light on.

7. After dimming level adjustment is completed, install the wallplate.

8. Test if lights turn ON/OFF when pressing the switch. Test dimmer control. Refer to **TROUBLESHOOTING** section if the device does not function properly.

NOTE: All CFL and LED lamps have different dimming ranges and vary with bulb type, manufacturer and may not achieve the same lower dimming level as incandescent or halogen lamps. It is also noted that unlike incandescent lights, there is no change in the color of light when CFL or LED lamps are dimmed. There is a change only in the light output level when dimmed.

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your dimmer, first follow this guide. If the problem persists, call the customer service hotline at 1-866-853-4293 between 8 A.M. and 6 P.M. EST weekdays.

Symptoms	Possible Solution
If the light does not turn ON	1. Check to see if circuit breaker or fuse(s) has tripped. 2. Check to see if lamp is burned out. 3. Check to see if lamp neutral connection is wired. 4. Rotate the dimming level thumbwheel UP to achieve stable light output.
If lights are flickering	1. Check if lamp has a bad connection. 2. Check if wires are not secured firmly under terminal screws of dimmer and/or 3-way switch (if installed). 3. Rotate the (BLACK) dimming level thumbwheel UP to achieve stable light output.
If lights turn ON after a long time delay	1. Starter adjustment is set too low. Rotate the WHITE thumbwheel UP.
Lights flicker or turn OFF at low dim level setting	1. Dim level adjustment set too low. Rotate the dimmer level thumbwheel UP.

COOPER WIRING DEVICES LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Copper Wiring Devices (CWD) warrants its Smart Dimmer System to be free of defects in materials and workmanship in normal use and service for a period of two years from date of original purchase. THIS TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) THAT IS IN DURATION IN EXCESS OF TWO YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL CONSUMER PURCHASE. NO AGENT, REPRESENTATIVE, OR EMPLOYEE OF CWD HAS AUTHORITY TO MODIFY OR ALTER THE OBLIGATIONS OF CWD UNDER THIS WARRANTY.

To obtain warranty service for any properly installed CWD Smart Dimmer System that proves defective in normal use send the defective Smart Dimmer System prepared and insured to Quality Control Dept., Cooper Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269; in Canada: Cooper Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8. CWD will repair or replace the defective unit at its option. CWD will not be responsible under this warranty if examination shows that the defective condition of the unit was caused by misuse, abuse, improper installation, alteration, improper maintenance or repair of damage in shipment to CWD. CWD SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR INSTALLATION OF THE SMART DIMMER SYSTEM, OR FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, RESULTING FROM DEFECTS IN THE SMART DIMMER SYSTEM OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY CONTAINED HEREIN IS THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT AT CWD'S OPTION. IMPLIED WARRANTIES (IF ANY) INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD ENDING TWO YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL CONSUMER PURCHASE. IN NO CASE SHALL CWD'S LIABILITY UNDER ANY OTHER REMEDY PRESCRIBED BY LAW EXCEED THE PURCHASE PRICE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow disclaimers or modifications of or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Some Canadian provinces do not allow exclusion or variance of implied warranties so that some or all of the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Read enclosed instructions carefully. If you have any questions concerning use or care of this product, please write: Consumer Service Division, Cooper Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

FRANÇAIS

IN CANADA: Cooper Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8 • 800-267-1042

TAL06P - GRADATEUR TOUTES CHARGES, UNIPOLAIRE/VA-ET-VIENT 120 V.C.A., 60 HZ – DIODES/LFC ATTÉNUABLES 300 W, INCANDESCENTE/ÉLECTRONIQUE BASSE TENSION ATTÉNUABLE/HALOGÈNE 600 W - FLUORESCENTE ATTÉNUABLE 600 W, MAGNÉTIQUE BASSE TENSION 600 VA.

S'utilise avec diodes et ampoules LFC répertoriées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour luminaires à diodes/LFC réglables, à ampoules incandescentes (INC), magnétiques basse tension (MBT), électroniques basse tension (EBT), halogènes ou fluorescentes réglables.
- Diodes/LFC - 300 W
- Incandescente/Électronique basse tension/Halogène - 600 W
- Fluorescente - 600 W
- Magnétique basse tension - 600 VA
- Applications multi gang a permis au taux ci-dessus.

MISE EN GARDE EN ATTENTION :

- Mettez le disjoncteur en position ARRÊT (OFF) ou enlevez le ou les fusibles et contrôlez que le courant est coupé avant de procéder à l'installation. Jamais câbler un appareil électrique quand il est allumé. Il ne faut jamais câbler d'appareil électrique SOUS TENSION car cela risque de causer des dégâts permanents à l'appareil ou à d'autres équipements et annule la garantie. Ne remplacez pas le kit de changement de couleur sans avoir coupé le courant au disjoncteur.
- Doit être installé et utilisé selon tous les codes électriques nationaux et locaux.
- Pour réduire le risque de surchauffe et des dégâts éventuels sur cet appareil ou autres équipements, ne l'installez pas pour commander une prise de courant, un appareil à moteur ou un appareil alimenté par transformateur.
- S'utilise avec des luminaires à diodes à intensité réglable en 120 V C.A homologuées, et des lampes installées de manière permanente.
- Si on combine des LFC et des lampes à diode sur le même circuit de gradateur, il se peut que la performance d'éclairage ne soit pas optimale.
- On ne peut utiliser qu'un seul gradateur dans un circuit en va-et-vient. L'interrupteur situé à l'autre extrémité du circuit allume la lumière à l'intensité d'éclairage qui a été réglée au gradateur.
- Il ne faut pas dépasser la valeur nominale maximale qui est indiquée sur le gradateur.
- Pour les installations neuves, installez un interrupteur d'essai avant d'installer le gradateur pour vérifier que le circuit d'éclairage fonctionne correctement.
- S'il ne se trouve pas de fil de cuivre nu ou vert dans la boîte murale, il faut contacter un électricien qualifié pour l'installation.
- Sur ces appareils, utilisez uniquement du fil de cuivre de calibre No 14 ou No 12 dont la température nominale est d'au moins 75° C. **N'UTILISEZ PAS DE FIL EN ALUMINIUM.**

Outils nécessaires pour installer le gradateur :

- Tournevis (plat/cruciforme) • Pince • Ruban isolant • Pince coupeuse.
- Déterminez à quel type d'installation vous avez à faire et suivez les instructions d'installation correspondantes ci-dessous.

Montage Unipolaire — commande la lumière à partir d'un seul emplacement

Montage va-et-vient — commande la lumière à partir de deux emplacements

• Coupez le courant. Enlevez la plaque murale.

INSTALLATION EN UNIPOLAIRE :

REMARQUE : Assurez-vous que le mot "TOP" du gradateur est dirigé vers le haut comme indiqué à la figure 1.

1. Débranchez l'interrupteur existant et raccordez le gradateur selon la figure 1 – schéma de câblage unipolaire.

2. Raccordez un des fils de l'interrupteur sur la vis noire.

3. Raccordez l'autre fil de l'interrupteur sur une des vis jaunes. **REMARQUE :** une des vis jaunes est recouverte d'une étiquette blanche car elle n'est pas utilisée pour les montages unipolaires.

4. Raccordez le fil de terre sur la vis verte.

5. Enfoncez l'interrupteur gradateur dans la boîte électrique et fixez-le à l'aide des vis de fixation fournies.

INSTALLATION EN VA-ET-VIENT :

REMARQUE : On peut installer le gradateur dans l'un ou l'autre des emplacements de va-et-vient mais par contre on ne peut pas mettre de gradateurs aux deux emplacements.

REMARQUE : Assurez-vous que le mot "TOP" du gradateur est dirigé vers le haut comme indiqué à la figure 2.

1. Choisissez l'interrupteur va-et-vient que vous désirez remplacer par le gradateur. Normalement ce sera l'emplacement à partir duquel vous voulez commander le niveau d'éclairage.

2. Étiquetez le fil commun. Le fil raccordé à la borne commune s'identifie par le repère "COMMON" ou par la couleur de la vis qui est noire et différente de celle des deux autres vis.

3. Débranchez le va-et-vient qui sera remplacé par le gradateur.

4. Raccordez le gradateur comme indiqué à la figure 2 – Schéma de câblage en va-et-vient.

5. Branchez le fil commun étiqueté sur la vis noire du gradateur.

6. Branchez un des fils provenant de l'interrupteur sur une des deux vis jaunes.

7. Enlevez l'étiquette blanche et raccordez l'autre fil de l'interrupteur sur la deuxième vis jaune.

8. Raccordez le fil de terre sur la vis verte.

9. Enfoncez l'interrupteur gradateur dans la boîte électrique et fixez-le à l'aide des vis de fixation fournies.

NIVEAU D'ÉCLAIRAGE MINIMUM :

• Une liste complète des lampes à diodes et des LFC homologuées est fournie avec ce gradateur. Le réglage d'usine du niveau d'atténuation permet au gradateur d'être compatible avec une large gamme de LFC et de lampes à diodes. Certaines LFC et lampes à diodes peuvent être atténuer à un niveau plus faible que ne le permet le défaut d'usine. Il est recommandé d'installer le gradateur et de contrôler la performance des lampes avec le réglage d'usine. Pour optimiser le bas de la plage d'atténuation pour une LFC ou une lampe à diode spécifique, voir la section **RÉGLAGE DU NIVEAU D'ATTÉNUATION** section ci-dessous.

RÉGLAGE DU NIVEAU D'ATTÉNUATION :

1. Installez le gradateur selon les instructions fournies.

2. N'installez pas la plaque murale. Remettez le courant en enclenchant le disjoncteur ou en réinstallant le fusible.

3. Allumez le gradateur et abaissez la molette à sa position minimum (en fin de course).

4. Tournez la molette de réglage de l'intensité lumineuse (de couleur NOIRE) jusqu'à ce vous obteniez l'intensité lumineuse stable la plus faible possible. (Voir figure 3).

5. Si la lumière papillote, tournez la molette NOIRE vers le HAUT afin d'obtenir un éclairage stable.

6. Éteignez le gradateur pendant 30 secondes puis rallumez-le pour vérifier que la lampe s'allume à l'intensité désirée. Si elle ne s'allume pas, tournez la molette de réglage du démarreur (de couleur BLANCHE) vers le HAUT et répétez cette étape. Ceci délivre un à-coup de puissance plus élevée pour démarrer l'ampoule. À des réglages de la molette BLANCHE plus élevés, il se peut que quand vous allumez la lumière, vous constatez que son intensité est momentanément plus élevée, puis qu'elle retourne ensuite à son niveau de réglage minimum.

TAL06P - REGULADOR DE INTENSIDAD PARA TODA CARGA, UNIPOLAR, 3 POSICIONES 120 V C.A., 60 Hz - 300 W LED/CFL ATENUABLE - 600 W INC/ELV/HALÓGENA ATENUABLE - 600 W - FLUORESCENTE ATENUABLE - 600 VA MLV. Para uso con las lámparas LED y CFL indicadas.

ESPECIFICACIONES:

- Para artefactos de iluminación (luminarias) LED o CFL, incandescentes (INC), magnéticos de bajo voltaje (MLV), electrónicos de bajo voltaje (ELV), halógenos o fluorescentes regulables.
- LED/CFL - 300 W
- Incandescentes, Magnéticos de bajo voltaje electrónicos de bajo voltaje y Halógenos - 600 W
- Fluorescente - 600 W
- Magnéticos de bajo voltaje - 600 VA
- Applications multi gang à permis au taux ci-dessus.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN:

- **Antes de empezar la instalación, coloque el cortacircuitos en la posición APAGADO (OFF) o quite el o los fusibles, y verifique que el suministro eléctrico esté apagado.** No conecte nunca un cable a un dispositivo eléctrico que esté conectado con corriente. El cableado de un regulador (atenuador) con CORRIENTE puede causar daños permanentes a este dispositivo y a otros equipos y anular su garantía. No reemplace el kit de cambio de color sin haber desconectado el disyuntor cortacircuito.
- Se debe instalar y utilizar de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posible daño a este dispositivo u otros equipos, no lo instale para controlar tomacorrientes, electrodomésticos motorizados o electrodomésticos equipados con transformador.
- Utilice con luces y lámparas atenuables de 120 V c.a. de instalación permanente.
- El utilizar lámparas CFL y luces LED en el mismo circuito de regulación puede resultar en un rendimiento de iluminación que no sea óptimo.
- Sólo puede utilizarse un (1) atenuador en un circuito de 3 vías. El interruptor en el otro extremo se encenderá en el nivel de luminosidad seleccionado en el atenuador.
- No exceda la capacidad nominal máxima del regulador según se indica en el dispositivo.
- Para instalaraciones nuevas, instale un interruptor de prueba antes de instalar el atenuador, para verificar el funcionamiento apropiado del circuito de iluminación.
- En caso de no disponerse de una conexión a tierra de cobre desnudo o de color verde en la caja de pared, comuníquese con un electricista con licencia para la instalación.
- Sólo utilice alambre de cobre de calibre #14 ó #12 clasificado por lo menos para 75°C con este dispositivo. **NO USAR ALAMBRES DE ALUMINIO.**
- Es normal que el atenuador se sienta tibio al tacto durante el funcionamiento.

Herramientas necesarias para instalar el atenuador:

- Destornillador (cabeza plana / Phillips) • Alicates • Cinta aislante • Cuchillas

Instalación unipolar — controla las luces desde una ubicación.

Instalación de 3 vías — controla las luces desde dos ubicaciones.

Corte la corriente. Retire la placa de pared.

INSTALACIÓN UNIPOLAR:

NOTA: Asegúrese que la palabra "TOP" (PARTE SUPERIOR) esté dirigida hacia arriba en el atenuador según se muestra en la Figura 1.

1. Desconecte el interruptor existente, y conecte el regulador según la Figura 1 – Diagrama de cableado unipolar.
2. Conecte uno de los alambres del interruptor al tornillo negro.
3. Conecte el otro alambre del interruptor a uno de los tornillos amarillos. **NOTA:** Uno de los tornillos amarillos está cubierto con una etiqueta blanca, y no se requiere para la instalación unipolar.
4. Conecte el alambre de conexión a tierra al tornillo verde.
5. Introduzca el interruptor regulador de intensidad en la caja eléctrica y fíjelo con los tornillos de montaje suministrados.

INSTALACIÓN DE 3 VÍAS:

NOTA: Un (1) atenuador puede instalarse en cualquier ubicación de interruptor, sin embargo, usted no puede colocar un atenuador en ambas ubicaciones.

NOTA: Asegúrese que la palabra "TOP" (PARTE SUPERIOR) esté dirigida hacia arriba en el atenuador según se muestra en la Figura 2.

1. Seleccione cuál interruptor de 3 vías será reemplazado por el atenuador. Normalmente será la ubicación donde usted desearía controlar habitualmente el nivel de atenuación de iluminación.
2. Etiquete el alambre común. El alambre conectado al terminal Comu es esta identificado por una marca que indica COM, o el color del tornillo es negro, y es diferente de los otros dos tornillos.
3. Desconecte el interruptor de 3 vías que será reemplazado por el atenuador.
4. Conecte el atenuador según se muestra en la Figura 2 – Diagrama de cableado de 3 vías.
5. Conecte el alambre común etiquetado al tornillo negro del atenuador.
6. Conecte uno de los alambres del interruptor a uno de los dos tornillos amarillos.
7. Remueva la etiqueta blanca, y conecte el otro alambre del interruptor al otro tornillo amarillo.
8. Conecte el alambre de conexión a tierra al tornillo verde.
9. Introduzca el interruptor regulador de intensidad en la caja eléctrica y fíjelo con los tornillos de montaje suministrados.

MÍNIMO NIVEL DEL REGULACION:

• Una lista completa de aprobados regulable CFL y LED es de se proporciona con este atenuador. El ajuste de fábrica para el oscurecimiento nivel permite que el regulador para ser utilizado con una amplia gama de lámparas CFL y LED. Algunos CFL y lámparas LED pueden ser atenuado menor que el ajuste del regulador de valores de fábrica. Se recomienda instalar el regulador y compruebe el el rendimiento de las lámparas en el ajuste predeterminado de fábrica. Para optimizar el extremo inferior del rango de regulación de una determinada CFL / LED de la lámpara, ver **AJUSTE DE NIVEL DE ATENUACIÓN** sección de abajo.

AJUSTE DE NIVEL DE ATENUACIÓN:

1. Instale el atenuador según las instrucciones suministradas.
2. No instale la placa de pared. Restablezca el suministro eléctrico conectando el cortacircuito o volviendo a instalar el fusible.
3. Encienda el regulador de intensidad y baje la corredora del atenuador a su posición mínima (al fondo del recorrido).
4. Gire la ruedecilla de ajuste de nivel de atenuación (de color NEGRO) hasta que se alcance el nivel de iluminación estable más bajo. (Vea la Figura 3).
5. Si las luces fluctúan, gire la ruedecilla NEGRA hacia ARRIBA para alcanzar una intensidad de luz estable.
6. Apague el atenuador durante 30 segundos, luego enciéndalo de nuevo para comprobar si la lámpara se enciende al ajuste deseado. Si la lámpara no se enciende, gire la ruedecilla de ajuste del arrancador (de color BLANCO) hacia ARRIBA y repita este paso. Esto proveerá una amplificación más alta para arrancar la lámpara. En posiciones de ajuste más alto de la ruedecilla de color BLANCO usted podría observar una luz momentáneamente más brillante, pero luego la intensidad de luz volverá a su ajuste mínimo cuando encienda la luz.
7. Despues de completar el ajuste del nivel de atenuación, instale la placa de pared.
8. Pruebe si las lámparas se encienden y apagan al presionar el interruptor. Pruebe el control del atenuador. Consulte la sección de LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS, si el dispositivo no funciona apropiadamente.

NOTA: Todas las CFL y lámparas LED tienen diferentes rangos de regulación y varían con el tipo de bombilla, fabricante y no puede alcanzar el mismo nivel de baja atenuación que las lámparas incandescentes o halógenas. También se observa que a diferencia de las lámparas incandescentes, no hay ningún cambio en el color de la luz cuando las lámparas CFL o LED se atenúan. Hay un único cambio en el nivel de emisión de luz cuando se atenúan.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

Si usted tiene un problema con su regulador de intensidad, primero lea esta guía. Si el problema persiste, llame a la línea directa de servicio al cliente al teléfono: 1-866-853-4293, entre las 8:00 h y las 18:00 h (Hora estándar del Este de los EE.UU.), días de semana.

Síntomas	Probable solución
Si la lámpara no se enciende	1. Revise para ver si el cortacircuito o fusible(s) se ha disparado. 2. Revise para ver si la bombilla está quemada. 3. Revise si la conexión neutral de la lámpara está conectada. 4. Gire la ruedecilla de nivel de atenuación hacia ARRIBA para alcanzar una salida de luz estable.
Si las luces están vacilando	1. Revise si la lámpara tiene una conexión defectuosa. 2. Verifique que los alambres estén sujetados firmemente debajo de los tornillos de terminales del atenuador y/o interruptor de 3 vías (si está instalado). 3. Gire la ruedecilla (NEGRA) de nivel de atenuación hacia ARRIBA para alcanzar una salida de luz estable.
Si las luces se encienden después de un retardo de tiempo largo	1. El ajuste del arrancador está demasiado bajo. Gire la ruedecilla BLANCA hacia ARRIBA.
Las luces fluctúan o se apagan a un ajuste de nivel de atenuación bajo	1. El ajuste del nivel de atenuación está ajustado muy bajo. Gire la ruedecilla de nivel de atenuación hacia ARRIBA.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE COOPER WIRING DEVICES

Cooper Wiring Devices (CWD) garantiza que su sistema regulador (regulador) inteligente está libre de defectos de material y de mano de obra en un uso y servicio normal por un período de dos años desde la fecha de compra original. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS DE DURACIÓN SE HACE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO QUE SEA DE UNA DURACIÓN EN EXCESO DE DOS AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO DE CONSUMO). NINGÚN AGENTE, REPRESENTANTE NI EMPLEADO DE CWD ESTÁ AUTORIZADO PARA AUMENTAR O ALTERAR LAS OBLIGACIONES DE CWD BAJO ESTA GARANTÍA. Para obtener servicio de garantía para cualquier sistema regulador inteligente de CWD que haya sido instalado en forma adecuada y que haya probado ser defectuoso durante un uso normal envíe el sistema regulador inteligente defectuoso con franqueo pagado y asegurado al Departamento de Control de Calidad, Quality Control Dept., Cooper Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269; en Canadá: Cooper Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario L5R 1B8. CWD reparará o reemplazará, a su discreción, la unidad defectuosa. Bajo esta garantía CWD no será responsable si una investigación revela que la condición defectuosa fue causada por un mal uso, un maltrato, una instalación inadecuada, una alteración, un mantenimiento o una reparación inadecuados o por un daño de transporte a CWD. CWD NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA REGULADOR DE INTENSIDAD INTELIGENTE, NI POR NINGUNA LESIÓN PERSONAL, NINGÚN DAÑO A LA PROPIEDAD, NI NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENTE, NI CONSECUENTE DE NINGUNA CLASE, QUE RESULTE DE DEFECTOS DEL SISTEMA REGULADOR DE INTENSIDAD INTELIGENTE. EL RECURSO EXCLUSIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA ADJUNTA ES LA REPARACIÓN O REMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO A DISCRECIÓN DE CWD. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS (SI EXISTIERAN) ENTRE LAS QUE SE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA UN OBJETIVO ESPECÍFICO Y COMERCIALIZACIÓN ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A UN PERÍODO QUE VENCE DOS AÑOS DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO DE CONSUMO. EN NINGÚN CASO, BAJO CUALQUIER RECURSO PRESCRITO POR LA LEY, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CWD EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA. En algunos estados se prohíbe la exención o limitación de garantía por daños incidentales o consecuentes ni se permiten descargas, modificaciones ni limitaciones al tiempo de validez de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse a su caso particular. Algunas provincias canadienses prohíben la exención o variación de las garantías implícitas, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a su caso particular. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que también existan otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia. Lea detenidamente las instrucciones incluidas. Si tiene cualquier pregunta relativa al uso o cuidado de este producto, escríbanos a: Consumer Service Division, Cooper Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

Toggle Dimmer Color Change Kit Instructions

Instructions:

1. If the dimmer is already installed in a wallbox, turn circuit breaker to OFF position or remove fuse and test that power is off before replacing the color change kit.
2. Remove existing wallplate.
3. Locate the 2 tabs on front skirt of the dimmer (Fig. A).
4. Release both tabs on front skirt by pressing firmly with fingers.
5. A gentle pressing and pulling action will lift away the skirt.
6. Remove front skirt completely from the device.
7. Now gently pull the existing outer toggle from the device (Fig. B).
8. Insert the new outer toggle included in the color change kit as shown in Fig. B.
9. Move the black slide from inside; all the way to the top by sliding the tab with fingers as shown in Fig. C.
10. Install the new front skirt included in the color change kit by aligning the outer slide with inner black slide.
11. Snap the 2 tabs of the front skirt secure in place by pressing firmly on the tabs on the front skirt.
12. Replace the wallplate.
13. Restore power at circuit breaker or fuse.

FRANÇAIS

Instructions du kit de changement de couleur du basculeur

Instructions :

1. Si le gradateur est déjà installé dans une boîte murale, coupez le courant au disjoncteur ou enlevez le fusible et contrôlez que le courant est coupé avant de remplacer le kit de changement de couleur.
2. Enlevez la plaque murale existante.
3. Localisez les 2 languettes qui sont situées sur la jupe avant du gradateur (fig. A).
4. Libérez les deux languettes de la jupe avant en appuyant fermement avec les doigts.
5. Appuyer et tirez gentiment pour retirer la jupe.
6. Enlevez complètement la jupe avant de l'appareil.
7. Maintenez, tirez doucement sur le basculeur externe existant pour le retirer de l'appareil (fig. B).
8. Insérez le nouveau basculeur externe compris dans le kit de changement de couleur comme indiqué à la fig. B.
9. Amenez la glissière noire de l'intérieur à fond en haut en faisant coulisser la languette avec les doigts comme indiqué à la fig. C.
10. Installez la nouvelle jupe avant qui est comprise dans le kit de changement de couleur en alignant sa glissière extérieure sur la glissière interne noire.
11. Enclmez les 2 languettes de la jupe avant solidement en place en appuyant fermement dessus.
12. Remettez la plaque murale.
13. Remettez le courant au disjoncteur ou remettez le fusible.

ESPAÑOL

Instrucciones para el kit de cambio de color del regulador de intensidad con palanca

Instrucciones:

1. Si el regulador de intensidad se encuentra ya instalado en la caja de pared, ponga el disyuntor cortacircuito en la posición de APAGADO o retire el fusible y pruebe que no haya alimentación eléctrica antes de reemplazar el kit de cambio de color.
2. Retire la placa de pared existente.
3. Ubique las 2 lengüetas en la falda delantera del regulador de intensidad (Fig. A).
4. Suelte las dos lengüetas en la falda delantera presionando firmemente con los dedos.
5. Una presión y tracción ligera levantarán la falda hacia afuera.
6. Retire completamente la falda delantera del dispositivo.
7. Ahora tire ligeramente de la palanca exterior existente para sacarla del dispositivo (Fig. B).
8. Introduzca la nueva palanca exterior incluida con el kit de cambio de color según se muestra en la Fig. B.
9. Mueva la corredera negra desde el interior; totalmente hacia la parte superior, deslizando la lengüeta con los dedos según se muestra en la Fig. C.
10. Instale la nueva falda delantera incluida con el kit de cambio de color, alineando la corredera exterior con la corredera interior negra.
11. Encuje las dos lengüetas de la falda delantera firmemente en su sitio presionando firmemente sobre las lengüetas de la falda delantera.
12. Reemplace la placa de pared.
13. Restablezca el servicio de corriente en el cortacircuito o en la caja de fusibles.

FIG. A




FIG. B




FIG. C

